


UPCV3K-F - Fläns

1881202

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1881202>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Fläns,monteras till vänster och höger om UPCV3K 4-G-7,62, för säker ihopskruvning med kontakterna med skruvfläns

Fördelar

- Kontaktkompatibel med PC 4- och PC 5-kontaktfamiljen
- Vibrationssäker anslutning med ihopkopplingsbara flänsplintar (-F)
- UPCV3K erbjuder tre kontaktutgångar per anslutningspunkt
- För montering på DIN-skena NS 35/... och NS 15... enligt EN 60715 - eller med UPCV3K 4-G-7,62 - för montering på NS 35/... - resp. NS 32-DIN-skena

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1881202
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1241
Produktnyckel	BE1241
GTIN	4017918340797
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,25 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	12,256 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fläns
Produktfamilj	PCVK 4
Poltal	1
Delning	7,62 mm

Mått

Bredd	7,62 mm
Höjd	74,5 mm
Djup på NS 35/7,5	41 mm
Delning	7,62 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA
Kontaktyta	Tenn Sn

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UPCV3K-F - Fläns

1881202

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1881202>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	c714f1cd-8987-40a5-b662-3e97239c3f75