

ZFKDSA 1,5-W-5,08- 2 - Kretskortsplint



1890743

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1890743>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm², antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5-W, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Fördelar

- Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
- Verktygslöst manövrerbar genom färgkontrasterad manövreringsarm
- Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
- Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
- Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1890743
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AALMBF
Produktnyckel	AALMBF
GTIN	4017918173777
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,905 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,58 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	GR

ZFKDSA 1,5-W-5,08- 2 - Kretskortsplint



1890743

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1890743>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskortsplint
Produktfamilj	ZFKDS(A) 1,5-W
Produktserie	COMBICON Terminals S
Poltal	2
Delning	5,08 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Antal potentialer	2
Pinlayout	Linjär pinning
Antal lödstift per potential	2

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	16 A
Märkspänning U_N	400 V
Märkspänning (III/3)	250 V
Mätstötspänning (III/3)	4 kV
Mätspänning (III/2)	400 V
Mätstötspänning (III/2)	4 kV
Märkspänning (II/2)	630 V
Mätstötspänning (II/2)	4 kV

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Märkarea	1,5 mm ²
----------	---------------------

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 14
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Avisoleringslängd	7,5 mm

Montering

Monteringssätt	Våglödning
Pinlayout	Linjär pinning

Materialuppgifter

ZFKDSA 1,5-W-5,08- 2 - Kretskortsplint



1890743

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1890743>

Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	smältdoppförzinkad
Metallyta anslutningspunkt (täcksikt)	Tenn (10 - 16 µm Sn)
Metallyta lödområde (täckvy)	Tenn (10 - 16 µm Sn)


Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grön (6021)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Materialuppgifter - manövreringselement

Färg (Bekräftelseelement)	grön (6021)
---------------------------	-------------

Mått

Måttskiss	
Delning	5,08 mm
Bredd [b]	10,16 mm
Höjd [h]	17,7 mm
Längd [l]	16,85 mm
Bygghöjd	14,2 mm
Lödstiftlängd [P]	3,5 mm

Kretskortsdesign

Borrhålets diameter	1,3 mm
---------------------	--------

Elektrisk testning

Luft- och krypsträckor |

Isolationsgrupp	I
Märkisolationsspänning (III/3)	250 V
Nominell stötspänning (III/3)	4 kV
Märkisolationsspänning (III/2)	400 V
Nominell stötspänning (III/2)	4 kV

ZFKDSA 1,5-W-5,08- 2 - Kretskortsplint



1890743

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1890743>

Märkisolationsspänning (II/2)	630 V
Nominell stötspänning (II/2)	4 kV

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------

ZFKDSA 1,5-W-5,08- 2 - Kretskortsplint

1890743

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1890743>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1890743>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	10 A	28 - 12	-
D				
	300 V	10 A	28 - 12	-

ZFKDSA 1,5-W-5,08- 2 - Kretskortsplint



1890743

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1890743>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com