

# PC 6/ 2-ST-10,16 - Kretskortsanslutning



1913507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortskontakt, märkarea: 6 mm<sup>2</sup>, färg: grön, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Ag, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: PC 6/...-ST, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 16, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

## Fördelar

- Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
- Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
- Tillåter anslutning av två ledare
- Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
- Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1913507       |
| Antal/förp.                            | 25 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 25 Styck      |
| Försäljningskod                        | AADADA        |
| Produktnyckel                          | AADADA        |
| GTIN                                   | 4017918178987 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 17,732 g      |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 16,24 g       |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# PC 6/ 2-ST-10,16 - Kretskortsanslutning



1913507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Produkttyp         | Kretskortskontakt     |
| Produktfamilj      | PC 6/..-ST            |
| Produktserie       | COMBICON Connectors L |
| Konstruktion       | Standard              |
| Poltal             | 2                     |
| Delning            | 10,16 mm              |
| Antal anslutningar | 2                     |
| Antal rader        | 1                     |
| Antal potentialer  | 2                     |
| Fästfläns          | utan                  |

### Elektriska egenskaper

#### Egenskaper

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Märkström $I_N$         | 41 A   |
| Märkspänning $U_N$      | 1000 V |
| Övergångsresistans      | 0,5 mΩ |
| Märkspänning (III/3)    | 1000 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 8 kV   |
| Mätspänning (III/2)     | 1000 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 8 kV   |
| Märkspänning (II/2)     | 1000 V |
| Mätstötspänning (II/2)  | 6 kV   |

### Anslutningsdata

#### Anslutningsteknik

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Konstruktion   | Standard          |
| Kontaktsystem  | COMBICON PC 16    |
| Märkarea       | 6 mm <sup>2</sup> |
| Typ av kontakt | Hona              |

#### Låsning

|                  |      |
|------------------|------|
| Låsanordningstyp | utan |
| Fästfläns        | utan |

#### Ledaranslutning

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Anslutningstyp                       | Skruvanslutning med draghylsa               |
| Anslutningsriktning ledare/kretskort | 0 °                                         |
| Ledararea styv                       | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea flexibel                   | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Ledarare AWG                         | 18 ... 8                                    |

# PC 6/ 2-ST-10,16 - Kretskortsanslutning



1913507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

|                                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 ledare med samma area, styva                                         | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |
| 2 ledare med samma area, flexibla                                      | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| håltolk a x b / diameter                                               | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,3 mm                    |
| Avisoleringslängd                                                      | 12 mm                                       |
| Ställdonstyp skruvhuvud                                                | Spårskruv (L)                               |
| Åtdragningsmoment                                                      | 1,2 Nm ... 1,5 Nm                           |

## Materialuppgifter


### Materialuppgifter - kontakt

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning                             | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt                      | Kopparlegering                                                      |
| Ytbeskaffenhet                         | Selektivbeläggning                                                  |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Silver (4 - 8 µm Ag)                                                |
| Metallyta kontaktområde (täckvy)       | Silver (4 - 8 µm Ag)                                                |

### Materialuppgifter - kapsling

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Färg (Kapsling)                                           | grön (6021) |
| Isolationsmaterial                                        | PA          |
| Isolationsgrupp                                           | I           |
| CTI enligt IEC 60112                                      | 600         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                            | V0          |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12     | 850         |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775         |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2           | 125 °C      |

## Mått

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss |  |
| Delning   | 10,16 mm                                                                             |
| Bredd [b] | 19,36 mm                                                                             |
| Höjd [h]  | 27,55 mm                                                                             |
| Längd [l] | 39 mm                                                                                |

## Anmärkning

|                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifthanvisning | COMBICON-kontakttdon är enligt DIN EN 61984 kontakttdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mekaniska testningar

### Test med avseende på kabelskador och -lossning

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat          | Godkänd i test                      |

### Dragtest

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Provspecifikation                                    | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12      |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,75 mm <sup>2</sup> / styv / > 30 N     |
|                                                      | 0,75 mm <sup>2</sup> / flexibel / > 30 N |
|                                                      | 10 mm <sup>2</sup> / styv / > 90 N       |
|                                                      | 6 mm <sup>2</sup> / flexibel / > 80 N    |

### Tryck- och dragkrafter

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Provspecifikation        | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat                 | Godkänd i test            |
| Antal cykler             | 50                        |
| Instickskraft per pol ca | 11 N                      |
| Dragkraft per pol ca     | 14 N                      |

### Vridmomentstest

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
|-------------------|-------------------------------------|

### Märkningarnas beständighet

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

### Polarisation och kodning

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

### Okulärbesiktning

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat          | Godkänd i test           |

### Dimensionskontroll

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat          | Godkänd i test           |

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Vibrationstest

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Sweep-hastighet   | 1 oktav/min                             |

# PC 6/ 2-ST-10,16 - Kretskortsanslutning



1913507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Amplitud         | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration     | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)     |
| Provtid per axel | 2,5 h                       |
| Testriktningar   | X-, Y- och Z-axel           |

## Hållbarhetstest

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Provspecifikation                          | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stötspänning vid havsytan                  | 9,8 kV                                      |
| Genomgångsresistans $R_1$                  | 0,5 m $\Omega$                              |
| Genomgångsresistans $R_2$                  | 0,4 m $\Omega$                              |
| Anslutningsfrekvens                        | 50                                          |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 M $\Omega$                              |

## Klimatprov

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation                | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Korrosionsbelastning             | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> på 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 cykel |
| Värmebelastning                  | 100 °C/168 h                                                              |
| Isolationsspänning växelspanning | 4,26 kV                                                                   |

## Omgivningsförhållanden

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                           | -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)  | -40 °C ... 70 °C                               |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                  |
| Omgivningstemperatur (montering)          | -5 °C ... 100 °C                               |

## Elektrisk testning

### Termiskt test | Testgrupp C

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testat pötal      | 9                        |

### Isolationsmotstånd

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Provspecifikation                          | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 M $\Omega$           |

### Luft- och krypsträckor |

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Provspecifikation                                    | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsgrupp                                      | I                                   |
| Krypströmsstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))     | CTI 600                             |
| Märkisolationsspänning (III/3)                       | 1000 V                              |
| Nominell stötspänning (III/3)                        | 8 kV                                |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 8 mm                                |
| krypsträckans lägsta värde (III/3)                   | 12,5 mm                             |
| Märkisolationsspänning (III/2)                       | 1000 V                              |
| Nominell stötspänning (III/2)                        | 8 kV                                |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 8 mm                                |
| krypsträckans lägsta värde (III/2)                   | 8 mm                                |

# PC 6/ 2-ST-10,16 - Kretskortsanslutning



1913507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Märkisolationsspänning (II/2)                       | 1000 V |
| Nominell stötspänning (II/2)                        | 6 kV   |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 5,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (II/2)                   | 5,5 mm |

## Förpackningsuppgifter

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
|-----------------|----------------------|


# PC 6/ 2-ST-10,16 - Kretskortsanslutning

1913507


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

## Ritningar


Måttskiss




Diagram



Deratingkurva för: PC 6/...-ST-10,16 med PC 6-16/...-G1-10,16



Deratingkurva för: PC 6/...-ST-10,16 med PCV 6-16/...-G1-10,16



Typ: PC 6/...-ST-10,16 med DFK-PC 6-16/...-G-10,16



# PC 6/ 2-ST-10,16 - Kretskortsanslutning



1913507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

## Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkännande-ID: E60425-20010727 |                    |                 |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                              | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                            |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                                              | 600 V              | 50 A            | 20 - 8   | -                  |
| C                                                                                                                                            |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                                              | 600 V              | 50 A            | 20 - 8   | -                  |

# PC 6/ 2-ST-10,16 - Kretskortsanslutning



1913507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PC 6/ 2-ST-10,16 - Kretskortsanslutning



1913507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1913507>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)