

ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Kretskortsförbindning



1898266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898266>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortsanslutning, märkarea: 1,5 mm², färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: ZEC 1,5/..-LPV, delning: 5 mm, montering: Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, antal lödstift per potential: 2, anslutningssystem: ZEC, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Fördelar

- Komponenterna förbinds enkelt till varandra
- Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1898266
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AACEAA
Produktnyckel	AACEAA
GTIN	4017918166977
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,137 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,914 g
Tullnummer	85366930
Ursprungsland	GR

ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Kretskortsförbindning



1898266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898266>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskortsanslutning
Produktfamilj	ZEC 1,5/...LPV
Produktserie	COMBICON Connectors S
Konstruktion	kretskortsförbindning
Poltal	2
Delning	5 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Antal potentialer	2
Fästfläns	utan
Antal lödstift per potential	2

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	10 A
Märkspänning U_N	320 V
Övergångsresistans	1,2 mΩ
Märkspänning (III/3)	250 V
Mätstötspänning (III/3)	4 kV
Mätspänning (III/2)	320 V
Mätstötspänning (III/2)	4 kV
Märkspänning (II/2)	630 V
Mätstötspänning (II/2)	4 kV

Montering

Monteringssätt	Direktanslutningsteknik
----------------	-------------------------

Materialuppgifter

Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	smältdopppförzinkad
Metallyta kontaktområde (täckvy)	Tenn (4 - 8 μm Sn)

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grön (6021)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600

ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Kretskortsförbindning



1898266


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898266>

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Anmärkning

Drifanvisning	COMBICON-kontaktidon är enligt DIN EN 61984 kontaktidon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last.
---------------	--

Mått

Måttskiss	
Delning	5 mm
Bredd [b]	11,37 mm
Höjd [h]	7 mm
Längd [l]	22,9 mm
Bygghöjd	7 mm

Mekaniska testningar

Tryck- och dragkrafter

Resultat	Godkänd i test
Antal cykler	20
Instickskraft per pol ca	6 N
Dragkraft per pol ca	3 N

Märkningarnas beständighet

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat	Godkänd i test

Okulärbesiktning

Provspecifikation	DIN IEC 60512-2:1994-05
Resultat	Godkänd i test

Dimensionskontroll

Provspecifikation	DIN IEC 60512-2:1994-05
Resultat	Godkänd i test

Elektrisk testning

Luft- och krypsträckor |

Provspecifikation	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolationsgrupp	I

ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Kretskortsförbindning



1898266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898266>

Krypströmsålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3)	250 V
Nominell stötspänning (III/3)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	3,2 mm
Märkisolationsspänning (III/2)	320 V
Nominell stötspänning (III/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2)	3 mm
Märkisolationsspänning (II/2)	630 V
Nominell stötspänning (II/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2)	3,2 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-6:1996-05
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Acceleration	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Hållbarhetstest

Provspecifikation	DIN IEC 60512-5:1994-05
Genomgångsresistans R_1	1,2 mΩ
Genomgångsresistans R_2	1,5 mΩ
Anslutningsfrekvens	20

Klimatprov

Provspecifikation	DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosionsbelastning	0,2 dm ³ SO ₂ på 300 dm ³ /40 °C/1 cykel
Värmebelastning	100 °C/168 h
Isolationsspänning växelspanning	2,21 kV

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------


ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Kretskortsförbindning

1898266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898266>



Ritningar



Kretskortets tjocklek: $1,6 \pm 0,2$ mm

ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Kretskortsförbindning



1898266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898266>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898266>

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-19941111				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	10 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning Godkännande-ID: 40020343				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	-

ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Kretskortsförbindning



1898266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898266>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Kretskortsförbindning



1898266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898266>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com