

UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint




1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsledarplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, area: 0,2 mm² - 4 mm²,
monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul

Fördelar

- Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
- Universal-skyddsledarfot för montering på NS 35...- eller NS 32...-DIN-skenor (förutom NS 35/15-2,3)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1923076
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1222
Produktnyckel	BE1222
GTIN	4017918052461
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	24,7 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsledarplint
Produktfamilj	UK
Antal anslutningar	3
Antal rader	2

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,02 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	3
Märkarea	4 mm ²

1. Plan

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M3
Anmärkning	DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas.
Åtdragningsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslängd	8 mm
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-2
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea AWG	24 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	24 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Mått

Bredd	6,2 mm
Höjd	50,5 mm
Djup på NS 32	52 mm
Djup på NS 35/7,5	47 mm
Djup på NS 35/15	54,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön-gul
------	----------

UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint



1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mekaniska egenskaper

Allmänt

Klämfäste	0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M3)
-----------	---

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser


Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-2
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Klämfäste	0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M3)

Ritningar

Kopplingsschema



UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint



1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

 IECEE CB Scheme Godkännande-ID: NL-39915_A1				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	-	-	-	- 4

 EAC Godkännande-ID: KZ7500651131219505				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	-	-	30 - 10	-
C				
	-	-	30 - 10	-
F				
	-	-	30 - 10	-
D				
	-	-	30 - 10	-

 NK Godkännande-ID: 09 ME 141				
--	--	--	--	--

 KEMA-KEUR Godkännande-ID: 71-126335				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	-	-	-	- 4

 DNV Godkännande-ID: TAE00001CT				
--	--	--	--	--

UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint



1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
ECLASS-15.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	b8ed6d35-ad86-4a1d-b034-261bf806aedc

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com