

PTSA 1,5/10-3,5-Z - Kretskortsplint



1985276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1985276>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm², antal potentialer: 10, antal rader: 1, potal per rad: 10, artikelserie: PTSA 1,5, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sickasack W, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Förskjutna lödben, tvåradiga

Fördelar

- Verktygslös, snabb push-in anslutning
- Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
- Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1985276
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AALBDA
Produktnyckel	AALBDA
GTIN	4017918922351
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,41 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,891 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

PTSA 1,5/10-3,5-Z - Kretskortsplint

1985276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1985276>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskortsplint
Produktfamilj	PTSA 1,5
Produktserie	COMBICON Terminals S
Konstruktion	Kretskortsplintar
Poltal	10
Delning	3,5 mm
Antal anslutningar	10
Antal rader	1
Antal potentialer	10
Pinlayout	Kontaktben i sicksack W
Antal lödstift per potential	1

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	8 A
Märkspänning U_N	400 V
Märkspänning (III/3)	250 V
Mätstötspänning (III/3)	4 kV
Mätspänning (III/2)	400 V
Mätstötspänning (III/2)	4 kV
Märkspänning (II/2)	630 V
Mätstötspänning (II/2)	4 kV

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Konstruktion	Kretskortsplintar
Märkarea	1,5 mm ²

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Push-in fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 16
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage	0,25 mm ² ... 1 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Avisoleringslängd	9 mm

Montering

Monteringssätt	Våglödning
Pinlayout	Kontaktben i sicksack W

PTSA 1,5/10-3,5-Z - Kretskortsplint



1985276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1985276>

Materialuppgifter

Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	smältdoppförzinkad
Metallyta anslutningspunkt (täcksikt)	Tenn (4 - 8 µm Sn)
Metallyta lödområde (täckvy)	Tenn (4 - 8 µm Sn)


Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grön (6021)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Materialuppgifter - manövreringselement

Färg (Bekräftelseelement)	grön (6021)
---------------------------	-------------

Mått

Måttskiss	
Delning	3,5 mm
Bredd [b]	36,5 mm
Höjd [h]	16,7 mm
Längd [l]	12 mm
Bygghöjd	13,1 mm
Lödstiftlängd [P]	3,5 mm
Kontaktdimensioner	0,4 x 0,75 mm

Kretskortsdesign

Stiftavstånd	3,5 mm
Borrhålets diameter	1 mm

Mekaniska testningar

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Provspecifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
-------------------	-------------------------------------

PTSA 1,5/10-3,5-Z - Kretskortsplint

1985276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1985276>



Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Dragtest

Provspekifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde	0,2 mm ² / styv / > 10 N
	0,2 mm ² / flexibel / > 10 N
	1,5 mm ² / styv / > 40 N
	1,5 mm ² / flexibel / > 40 N

Elektrisk testning

Temperaturstegringstest

Provspekifikation	IEC 60947-7-4:2013-08
Krav temperaturstegringstest	Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen.

Kortslutningsströmtest

Provspekifikation	IEC 60947-7-4:2013-08
-------------------	-----------------------

Isolationsmotstånd

Provspekifikation	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolationsmotstånd för intilliggande poler	> 5 MΩ

Luft- och krypträckor |

Provspekifikation	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Isolationsgrupp	I
Krypströmsålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3)	250 V
Nominell stötspänning (III/3)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	3,2 mm
Hänvisning om anslutningsarea	Med ansluten ledare 1,5 mm ² (styv).
Märkisolationsspänning (III/2)	400 V
Nominell stötspänning (III/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2)	3 mm
Märkisolationsspänning (II/2)	630 V
Nominell stötspänning (II/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2)	3,2 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspekifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min

PTSA 1,5/10-3,5-Z - Kretskortsplint



1985276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1985276>

Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Acceleration	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Glödtrådtest

Provspecifikation	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11
Temperatur	850 °C
Verkningstid	5 s

Åldrande

Provspecifikation	IEC 60947-7-4:2013-08
-------------------	-----------------------


Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 85 °C

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------

Ritningar




Typ: PTSA 1,5/4-3,5-Z

I enlighet med DIN EN 60512-5-2:2003-01

Reduktionsfaktor = 1

Poltal: 4



Bilden visar borrplanen för artikelns 5-poliga variant - sicksack-fastsättningen börjar på höger pol. Annan fastsättning finns på förfrågan.

PTSA 1,5/10-3,5-Z - Kretskortsplint



1985276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1985276>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1985276>

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-20030527				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	5 A	24 - 16	-
D				
	300 V	5 A	24 - 16	-

 VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning Godkännande-ID: 40018594				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	2 A	-	0,5 - 0,75

 VDE symbolgodkännande Godkännande-ID: 40057505				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	400 V	8 A	-	0,2 - 1,5

PTSA 1,5/10-3,5-Z - Kretskortsplint

1985276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1985276>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTSA 1,5/10-3,5-Z - Kretskortsplint



1985276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1985276>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com