


# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt



1952034

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm<sup>2</sup>, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: FMC 1,5/-ST-RF, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

## Fördelar

- Verktygslös, snabb push-in anslutning
- Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
- Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
- Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
- Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig franskiljning

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1952034       |
| Antal/förp.                            | 250 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 250 Styck     |
| Försäljningskod                        | AABFAC        |
| Produktnyckel                          | AABFAC        |
| GTIN                                   | 4017918942670 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,15 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,092 g       |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt



1952034

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Produkttyp         | Kretskortskontakt     |
| Produktfamilj      | FMC 1,5/...-ST-RF     |
| Produktserie       | COMBICON Connectors S |
| Konstruktion       | Standard              |
| Poltal             | 3                     |
| Delning            | 3,5 mm                |
| Antal anslutningar | 3                     |
| Antal rader        | 1                     |
| Antal potentialer  | 3                     |
| Fästfläns          | Låsfläns              |

### Elektriska egenskaper

#### Egenskaper

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Märkström $I_N$         | 8 A    |
| Märkspänning $U_N$      | 160 V  |
| Övergångsresistans      | 2,7 mΩ |
| Märkspänning (III/3)    | 160 V  |
| Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
| Mätspänning (III/2)     | 160 V  |
| Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
| Märkspänning (II/2)     | 320 V  |
| Mätstötspänning (II/2)  | 2,5 kV |

### Anslutningsdata

#### Anslutningsteknik

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Konstruktion   | Standard                    |
| Kontaktsystem  | COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 |
| Märkarea       | 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| Typ av kontakt | Hona                        |

#### Låsning

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Låsanordningstyp | Snäpp-in-låsning |
| Fästfläns        | Låsfläns         |

#### Ledaranslutning

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Anslutningstyp                       | Push-in fjäderkraftanslutning               |
| Anslutningsriktning ledare/kretskort | 0 °                                         |
| Ledararea styv                       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea flexibel                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledarare AWG                         | 24 ... 16                                   |

# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt



1952034

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| håltolk a x b / diameter                             | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm                      |
| Avisoleringslängd                                    | 10 mm                                         |

## Uppgifter om trådändhylsor utan isolerkragar

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| rekommenderad crimptång                            | 1212034 CRIMPFOX 6                                     |
| trådändhylsor utan isolerkrage, enligt DIN 46228-1 | Diameter: 0,25 mm <sup>2</sup> ; Längd: 7 mm           |
|                                                    | Diameter: 0,34 mm <sup>2</sup> ; Längd: 7 mm           |
|                                                    | Diameter: 0,5 mm <sup>2</sup> ; Längd: 8 mm ... 10 mm  |
|                                                    | Diameter: 0,75 mm <sup>2</sup> ; Längd: 8 mm ... 10 mm |
|                                                    | Diameter: 1 mm <sup>2</sup> ; Längd: 8 mm ... 10 mm    |
|                                                    | Diameter: 1,5 mm <sup>2</sup> ; Längd: 10 mm           |

## Uppgifter om trådändhylsor med isolerkragar

|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| rekommenderad crimptång                           | 1212034 CRIMPFOX 6                                     |
| trådändhylsor med isolerkrage, enligt DIN 46228-4 | Diameter: 0,14 mm <sup>2</sup> ; Längd: 8 mm           |
|                                                   | Diameter: 0,25 mm <sup>2</sup> ; Längd: 8 mm ... 10 mm |
|                                                   | Diameter: 0,34 mm <sup>2</sup> ; Längd: 8 mm ... 10 mm |
|                                                   | Diameter: 0,5 mm <sup>2</sup> ; Längd: 8 mm ... 10 mm  |
|                                                   | Diameter: 0,75 mm <sup>2</sup> ; Längd: 10 mm          |

## Materialuppgifter

### Materialuppgifter - kontakt

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning                            | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt                     | Kopparlegering                                                      |
| Ytbeskaffenhet                        | smältdoppförzinkad                                                  |
| Metallyta anslutningspunkt (täcksikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn)                                                  |
| Metallyta kontaktområde (täckvy)      | Tenn (4 - 8 µm Sn)                                                  |

### Materialuppgifter - kapsling

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Färg (Kapsling)                                           | grön (6021) |
| Isolationsmaterial                                        | PA          |
| Isolationsgrupp                                           | I           |
| CTI enligt IEC 60112                                      | 600         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                            | V0          |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12     | 850         |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775         |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2           | 125 °C      |

### Materialuppgifter - manövreringsselement

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Färg (Bekräftelseelement) | orange (2003) |
| Isolationsmaterial        | PBT           |
| Isolationsgrupp           | IIIa          |
| CTI enligt IEC 60112      | 275           |

# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt



1952034


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

Brännbarhetsklass enligt UL 94

V0

## Mått

Måttskiss



Delning

3,5 mm

Bredd [b]

20 mm

Höjd [h]

7,75 mm

Längd [l]

22,9 mm

## Anmärkning

Drifanvisning

COMBICON-kontaktbän är enligt DIN EN 61984 kontaktbän utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last.

## Mekaniska testningar

### Ledaranslutning

Provspecifikation

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Resultat

Godkänd i test

### Test med avseende på kabelskador och -lossning

Provspecifikation

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Resultat

Godkänd i test

### Upprepad anslutning och frigöring

Provspecifikation

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Resultat

Godkänd i test

### Dragtest

Provspecifikation

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde

0,2 mm<sup>2</sup> / styv / > 10 N

0,2 mm<sup>2</sup> / flexibel / > 10 N

1,5 mm<sup>2</sup> / styv / > 40 N

1,5 mm<sup>2</sup> / flexibel / > 40 N

### Tryck- och dragkrafter

Provspecifikation

DIN EN 60512-13-2:2006-11

Resultat

Godkänd i test

Antal cykler

25

Instickskraft per pol ca

5 N

Dragkraft per pol ca

4 N

### Märkningarnas beständighet

# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt



1952034

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

## Polarisation och kodning

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

## Okulärbesiktning

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat          | Godkänd i test           |

## Dimensionskontroll

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat          | Godkänd i test           |

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Vibrationstest

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Sweep-hastighet   | 1 oktav/min                             |
| Amplitud          | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Acceleration      | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Provtid per axel  | 2,5 h                                   |
| Testriktningar    | X-, Y- och Z-axel                       |

### Hållbarhetstest

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Provspecifikation                          | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stötspänning vid havsytan                  | 2,95 kV                                     |
| Genomgångsresistans $R_1$                  | 2,7 m $\Omega$                              |
| Genomgångsresistans $R_2$                  | 2,8 m $\Omega$                              |
| Anslutningsfrekvens                        | 25                                          |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 M $\Omega$                              |

### Klimatprov

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation                | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Korrosionsbelastning             | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> på 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 cykel |
| Värmebelastning                  | 100 °C/168 h                                                              |
| Isolationsspänning växelspanning | 1,39 kV                                                                   |

### Omgivningsförhållanden

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                           | -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)  | -40 °C ... 70 °C                               |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                  |
| Omgivningstemperatur (montering)          | -5 °C ... 100 °C                               |

## Elektrisk testning

# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt



1952034

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

## Termiskt test | Testgrupp C

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testat pötal      | 12                       |

## Isolationsmotstånd

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Provspecifikation                          | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ                   |

## Temperaturcykler

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat          | Godkänd i test                      |

## Luft- och krypsträckor |

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Provspecifikation                                    | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsgrupp                                      | I                                   |
| Krypströmtålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))       | CTI 600                             |
| Märkisolationsspänning (III/3)                       | 160 V                               |
| Nominell stötspänning (III/3)                        | 2,5 kV                              |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm                              |
| krypsträckans lägsta värde (III/3)                   | 2 mm                                |
| Märkisolationsspänning (III/2)                       | 160 V                               |
| Nominell stötspänning (III/2)                        | 2,5 kV                              |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm                              |
| krypsträckans lägsta värde (III/2)                   | 1,5 mm                              |
| Märkisolationsspänning (II/2)                        | 320 V                               |
| Nominell stötspänning (II/2)                         | 2,5 kV                              |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)  | 1,5 mm                              |
| krypsträckans lägsta värde (II/2)                    | 1,6 mm                              |

## Förpackningsuppgifter

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
|-----------------|----------------------|


# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt

1952034


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

## Ritningar


Måttskiss




Diagram



Typ: FMC 1,5/...-ST-3,5-RF med IFMC 1,5/...-ST-3,5-RN




Typ: FMC 1,5/...-ST-3,5-RF med MCV 1,5/...-G-3,5-RN




Typ: FMC 1,5/...-ST-3,5-RF med MCDN 1,5/...-G1-3,5 RNP..THR






Typ: FMC 1,5/...-ST-3,5-RF med MCDNV 1,5/...-G1-3,5 RNP...THR



Typ: FMC 1,5/...-ST-3,5-RF med MC 1,5/...-G-3,5-RN



Typ: FMC 1,5/...-ST-3,5-RF med MCV 1,5/...-G-3,5-RN P...THRR...

# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt



1952034

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

## Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkännande-ID: E60425-19920306 |                    |                 |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                              | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area mm <sup>2</sup> |
| B                                                                                                                                            |                    |                 |          |                      |
| Field wiring                                                                                                                                 | 150 V              | 8 A             | 24 - 16  | -                    |
| C                                                                                                                                            |                    |                 |          |                      |
| Factory wiring                                                                                                                               | 50 V               | 8 A             | 24 - 16  | -                    |

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>VDE symbolgodkännande</b><br>Godkännande-ID: 40011723 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>VDE symbolgodkännande</b><br>Godkännande-ID: 40011723 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt



1952034

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - Kretskortskontakt



1952034

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1952034>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### EF3.0 Klimatförändringar

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,067 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)