

UM-PRO 72 COVER-R BK - Sidoelement



2200152

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200152>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sidoelement (höger) med monteringsfäste för DIN-skenan för UM-PRO-profil av krets-kortsbredd 72 mm



Fördelar

- Exakt anpassad kapslingslängd, kapad på millimetern
- Problemfri integrering av stor elektronik tack vare en öppen konstruktion
- Värmebeständig UM-PRO av polyamid med UL-godkännande upp till 100 °C
- Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
- Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200152
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDAA
Produktnyckel	ACHDAA
GTIN	4046356547352
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,63 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,3 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM-PRO
Produktfamilj	UM-PRO 72

Mått

Bredd	19,5 mm
Höjd	92,3 mm
Djup	39,45 mm
Djup från DIN-skenans överkant	32,45 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Glödträdtest

Provspecifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Verkningstid	30 s

Värmebeständighet/kultryckstest

Provspecifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Provtid	1 h
Kraft	20 N

Mekanisk hållfasthet/falltrumma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhöjd	50 cm
Frekvens	50

Kapslingsklass (IP-kod)

Provspecifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
-------------------	-----------------------------------

UM-PRO 72 COVER-R BK - Sidoelement



2200152

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200152>

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	3
Typ av kretskortsmontering	Fack/fixering med låselement
Kretskortsyta	700 mm² ... 1200 mm² (per cm, grundprofil)
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage/väggmontering (med fästfläns som tillval)
----------------	--

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong

UM-PRO 72 COVER-R BK - Sidoelement

2200152

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200152>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200152>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

2200152

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200152>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com