

HC-ALU 6-161 COVER GY - Ändbricka



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200906>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Profilkapsling, Ändbricka, med skruvar och tätning, för profilbredd (invändig) 161 mm, bredd: 190,4 mm, längd: 15 mm, djup: 161 mm

Fördelar

- Strängprofil av aluminium
- Tillgänglig i längder från 100 mm ... 1000 mm, valfritt individuellt avkortbar
- Tillgänglig i byggbredderna 53,5 mm ... 161 mm
- Kapslingsklass upp till IP65
- Kan användas som handheld- och väggkapsling
- Finns valfritt som EMC-tätningar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200906
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACFAAC
Produktnyckel	ACFAAC
GTIN	4046356716789
Vikt per styck (inklusive förpackning)	329,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	329,3 g
Tullnummer	76169910
Ursprungsland	HU

HC-ALU 6-161 COVER GY - Ändbricka

2200906

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200906>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Profilkapsling
Kapslingsserie	HC-ALU
Produktfamilj	HC-ALU 6-161
utförande	Ändbricka, med skruvar och tätning, för profilbredd (invändig) 161 mm
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	190,4 mm
Djup	161 mm
Längd	15 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	gråvit (RAL 7024)
Ytbeskaffenhet	pulverskikt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP65
---------------------------	------

HC-ALU 6-161 COVER GY - Ändbricka

2200906

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200906>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-161 COVER GY - Ändbricka

2200906

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200906>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com