

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Kapslingar



2279208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2279208>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skenekapsling, Kompletta kapsling med fotreglage, mycket platt konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 17,6 mm, höjd: 85 mm, djup: 69,55 mm, tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5

Fördelar

- Kan monteras på DIN-skenan
- Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2279208
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ACHABA
Produktnyckel	ACHABA
GTIN	4046356284837
Vikt per styck (inklusive förpackning)	34,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	30,5 g
Tullnummer	85472000
Ursprungsland	DE

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Kapslingar



2279208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2279208>

Tekniska data


Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
Rekommendation	Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Komplett kapsling
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME-MAX
Produktfamilj	ME MAX.. G 2-2
Poltal	8
	16
Max. poltal	16 (delning: 3,5 mm)
	12 (delning: 5 mm)
	8 (delning: 7,25 mm/7,5 mm)
Antal rader	2
utförande	Komplett kapsling med fotreglage, mycket platt konstruktion
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	17,6 mm
Höjd	85 mm
Djup	69,55 mm
Djup från DIN-skenans överkant	62,9 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg	svart (9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	600
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Kapslingar



2279208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2279208>

Miljö- och livslängdsvillkor

Förlusteffekt ensild kapsling vid 20 °C

Omgivningstemperatur	20 °C
Reduktionsfaktor	1
Monteringsläge	vertikal

Förlusteffekt ensild kapsling vid 30 °C

Omgivningstemperatur	30 °C
Reduktionsfaktor	0,91
Monteringsläge	vertikal

Förlusteffekt ensild kapsling vid 40 °C

Omgivningstemperatur	40 °C
Reduktionsfaktor	0,81
Monteringsläge	vertikal

Förlusteffekt ensild kapsling vid 50 °C

Omgivningstemperatur	50 °C
Reduktionsfaktor	0,72
Monteringsläge	vertikal

Förlusteffekt ensild kapsling vid 60 °C

Omgivningstemperatur	60 °C
Reduktionsfaktor	0,63
Monteringsläge	vertikal

Förlusteffekt ensild kapsling vid 70 °C

Omgivningstemperatur	70 °C
Reduktionsfaktor	0,5
Monteringsläge	vertikal

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	1
Typ av kretskortsmontering	Låsanordning
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Kapslingar

2279208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2279208>



Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Kapslingar

2279208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2279208>



Ritningar

Måttskiss



Schematisk bild som åskådliggör artikelns dimensioner. Bilden visar inte den önskade produkten. För ytterligare detaljer, se produktbeteckningarna under rubriken "Downloads" (nedladdningar).

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Kapslingar

2279208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2279208>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Kapslingar



2279208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2279208>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com