

PLC-VT/ACT - Genomgångsplint



2295567

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2295567>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE genomgångsplint (skruvanslutning med 3 ledare), för PLC-INTERFACE ställdonsserier

Fördelar

- Kan kombineras med PLC INTERFACE ställdonsserien
- Med LED (tillval)
- Signalkrets med två extra potentialnivåer för fri beläggning (3-ledar-anslutning)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2295567
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK21D6
Produktnyckel	DK21D6
GTIN	4017918821852
Vikt per styck (inklusive förpackning)	34,07 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	27,64 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	Emot intilliggande moduler (i DIN-skeneriktningen) bör de nödvändiga kraven i applikationen på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) realiseras genom lämpliga åtgärder (t. ex. isoleringsplattor).
Drifthanvisning	Se till att utrustningens spänningsförsörjning har en gemensam referenspotential.
Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Genomgångsplint
Produktfamilj	PLC-INTERFACE

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC/DC)	250 V AC/DC
Ström (per förgrening)	≤ 6 A
Ström (varje anslutningsplint har bryggschakt)	≤ 6 A

Luft- och krypsträckor

Märkisolationsspänning	300 V
Märkstötspänning	4 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Poltal	5
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

PLC-VT/ACT - Genomgångsplint

2295567

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2295567>



Bredd	6,2 mm
Höjd	80 mm
Djup	92,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP20
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Godkännanden

CE

Certifikat	CE-konform
------------	------------

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Godkännande för fartygsbyggnation

Certifikat	TAE0000196
------------	------------

Data för fartygsbyggnad

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Överensstämmelse med EMC-direktivet
Lågspänningsdirektiv	Konformitet med NS-direktiv

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypträckor


Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema PLC-VT/ACT

PLC-VT/ACT - Genomgångsplint



2295567

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2295567>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2295567>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	220 V	6 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	220 V	6 A	-	-

 EAC Godkännande-ID: RU*DE.*09.B.00387/20				
--	--	--	--	--

 DNV GL Godkännande-ID: TAE0000196				
---	--	--	--	--

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com