


UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentialfördelare



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302382>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med två potentialskenor (P1, P2) för potentialfördelning, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32

Fördelar

- Löpande märkning
- Separat matning
- Två potentialnivåer

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2302382
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2184
Produktnyckel	DK2184
GTIN	4017918880507
Vikt per styck (inklusive förpackning)	229,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	184,17 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Drifanvisning	Emot intilliggande moduler (i DIN-skeneriktningen) bör de nödvändiga kraven i applikationen på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) realiseras genom lämpliga åtgärder (t. ex. isoleringsplattor).
Drifanvisning	Se till att utrustningens spänningsförsörjning har en gemensam referenspotential.
Drifanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Potentialfördelare
Produktfamilj	VARIOFACE

Isoleringsegenskaper

Isolering	Funktionsisolering
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	250 V AC/DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	17 A
Summaström alla förgreningar maximalt	32 A (per potential)
Märkisolationsspänning	260 V
Märkstötspänning	2,3 kV

Anslutningsdata

Matning

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Antal anslutningar	2
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 10

Fördelning

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Antal anslutningar	48
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentialfördelare



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302382>

Mått

Bredd	135 mm
Höjd	77 mm
Djup	51,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN IEC 61010-2-201
---------------------	--------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentialfördelare


2302382

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302382>



Ritningar

Kopplingsschema



UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentialfördelare



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302382>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302382>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	-

 EAC Godkännande-ID: RU*DE.*09.B.00387/20	
--	--

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentialfördelare



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302382>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-15.0	27400609

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentialfördelare



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302382>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com