


FLKM 50/32M/DV - Passiv modul

2304869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304869>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



32-kanalig modul för 2-ledaranslutning, utan LED; gemensam minuspotential (för kort i Delta V styrsystem)

Fördelar

- Denna systemspecifika överföringsmodul för DeltaV-komponenter används tillsammans med systemkabel FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV.
- Kan användas för 32-kanaliga in- och utgångskort
- 2 ledaranslutning med separat minusplint per kanal

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2304869
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK218K
Produktnyckel	DK218K
GTIN	4017918981716
Vikt per styck (inklusive förpackning)	372,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	284,42 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

FLKM 50/32M/DV - Passiv modul

2304869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304869>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Poltal	50
Antal kanaler	32

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 30 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Ström (per förgrening)	≤ 1 A
Ström (Plint/plint)	≤ 5 A

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

Kompatibelt styrsystem EMERSON DeltaV

Passande I/O-kort	VE4001S2T2B5
	VE4002S1T2B6

Utgångsdata

Spänningsförsörjning	max. 60 V DC
Strömbelastningsförmåga	1 A

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13
Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	50
Anslutningsfrekvens	> 50
Delning	2,54 mm

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	7 mm
Skruvgänga	M3
Poltal	64

FLKM 50/32M/DV - Passiv modul



2304869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304869>

Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea, stel (2 ledare med samma area)	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area)	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,5 mm ² ... 0,5 mm ² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa)
Ledarare AWG	24 ... 12
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Delning	5,08 mm

Anslutning 3 (försörjning)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	1
Poltal	2
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea, stel (2 ledare med samma area)	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area)	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa)
Ledarare AWG	24 ... 12
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Delning	5,08 mm

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	168,3 mm
Höjd	89,6 mm
Djup	65,8 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Isolationsmaterial kåpa	PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

FLKM 50/32M/DV - Passiv modul



2304869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304869>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP00
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Godkännanden

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---

FLKM 50/32M/DV - Passiv modul




2304869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304869>

Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema FLKM 50/32M/DV

FLKM 50/32M/DV - Passiv modul

2304869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304869>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM 50/32M/DV - Passiv modul

2304869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304869>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com