

UM-32 NAM/I/M/DV - Aktivmodul


2305046

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2305046>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Modul med 32 gränslägesbrytare (Namur) (för ingångskort i Delta V styrsystem)



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2305046
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK219K
Produktnyckel	DK219K
GTIN	4017918995744
Vikt per styck (inklusive förpackning)	556,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	417,06 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Antal kanaler	32

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	I
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkstötspänning	0,4 kV (Basisolering)
------------------	-----------------------

Kompatibelt styrsystem EMERSON DeltaV

Passande I/O-kort	VE4001S2T2B5
-------------------	--------------

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	24 V DC ± 20 %
Ingångsspänningsområde	18,5 V DC ... 28,8 V DC
Typisk ingångsström vid U_N	max. 320 mA
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiod Säkring; Säkring (400 mA)
Driftindikering	LED grön
Overförselsfrekvens	350 Hz

Styrning

tomgångsspänning	8,2 V DC ± 10 %
Kopplingspunkt	$\geq 2,1$ mA (när ledande) $\leq 1,2$ mA (när ej ledande) 6,3 mA ... 10 mA (vid kortslutning) 0 mA ... 0,35 mA (vid kabelbrott)
Kopplingshysteres	ca. 0,2 mA
Internmotstånd	ca. 1 k Ω
Kortslutningsström	≤ 10 mA

Utgångsdata

Direktstart

Kopplingsström maximal	30 V DC
Kontinuerlig strömbegränsning	10 mA
Driftindikering	LED grön
Felidentifiering (Kabelbrott/Kortslutning)	LED röd

Anslutningsdata

Fältnivå

UM-32 NAM/I/M/DV - Aktivmodul



2305046

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2305046>

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	103
Poltal	6
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	50
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering finns	ja
------------------------	----

Mått

Bredd	180,5 mm
Höjd	125,5 mm
Djup	76 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna
-----------------	--

UM-32 NAM/I/M/DV - Aktivmodul

2305046


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2305046>



från respektive tredjepartstillverkare följas.

Ritningar

Anslutningsritning



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com