

FLKM 14-PA/GE/DI - Frontadapter

2290038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2290038>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE frontadapter, för GE-FANUC serie 90-30, kopplingsbar 2 x 8 kanaler, digital ingång

Fördelar

- Med frontadapterna ansluts förkonfektionerad systemkabel direkt till I/O-komponenter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2290038
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	DK231G
Produktnyckel	DK231G
GTIN	4017918057923
Vikt per styck (inklusive förpackning)	54,62 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	41,344 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

FLKM 14-PA/GE/DI - Frontadapter

2290038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2290038>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
Produktfamilj	VARIOFACE

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 30 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Nominellt driftsätt	100 % ED
Ström (per förgrening)	≤ 1 A
Ström (Spänningsmatning via IDC/FLK)	≤ 3 A

Luft- och krypsträckor

Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Kompatibelt styrsystem GE-FANUC 90-30

Passande I/O-kort	IC693 MDL241
	IC693 MDL634
	IC693 MDL645
	IC693 MDL646

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutningstyp	Kontakt
Poltal	19

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13
Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	2
Poltal	14
Anslutningsfrekvens	> 50
Delning	2,54 mm

Anslutning 3 (försörjning)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	7 mm
Skruvgänga	M3

FLKM 14-PA/GE/DI - Frontadapter

2290038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2290038>



Antal anslutningar	1
Poltal	2
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea, stel (2 ledare med samma area)	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area)	0,08 mm ² ... 0,75 mm ²
	0,25 mm ² ... 0,34 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,5 mm ² ... 0,5 mm ² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa)
Ledarare AWG	28 ... 16
Åtdragningsmoment	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Delning	3,81 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP20
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

FLKM 14-PA/GE/DI - Frontadapter


2290038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2290038>



Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema FLKM 14-PA/GE/DI

FLKM 14-PA/GE/DI - Frontadapter

2290038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2290038>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---