

ELR 3-230AC/500AC-16 - Halvledarkontaktor



2297248

E-nummer: 3205624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2297248>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Trefas halvledarkontaktor med 230 V DC ingång, 16 A utgångsström, nollspänningskrets, som tillval med termosäkring

Fördelar

- Termosäkring (tillval)
- Stabila och korta kopplingstider
- Ljudlösa och slitstarka kopplingar
- Lång livslängd
- Höga kopplingsfrekvenser
- Integrerad skyddskoppling

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2297248
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK7213
Produktnyckel	DK7213
GTIN	4046356175609
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 830 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 781,3 g
Tullnummer	85364900
Ursprungsland	DE

ELR 3-230AC/500AC-16 - Halvledarkontaktor



2297248

E-nummer: 3205624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2297248>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Halvledarkontaktor
Driftsätt	100 % ED

Elektriska egenskaper

Antal faser	3
Kopplingsfrekvens	≤ 1 Hz
Isolationsspänning (Ingång/utgång)	5 kV _{eff} (50 Hz, 60 s)
Kopplingsfrekvens	≤ 1 Hz

Isoleringsegenskaper

Märkisolationsspänning	500 V
Märkstötspänning	6 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2

Ingångsdata

Styrning

Benämning ingång	Styringång höger / vänster
Nätfrekvens	50 Hz 60 Hz
Nominell aktiveringsspänning U _C	230 V AC
Manöverspänningsområde	92 V AC ... 253 V AC
Spänningsområde beroende på U _C	0,4 ... 1,1 0,4 ... 1,1
Nominell aktiveringsström I _C	12,5 mA
Växlingsnivå	48 V AC ("0"-signal) 96 V AC ("1"-signal)
Skyddskoppling	Överspänningsskydd; Varistor
Felindikering	LED röd
Statusindikering	LED (gul)

Utgångsdata

AC-utgång

Märkdriftspänning U _e	500 V AC
Driftspänningsområde	48 V AC ... 575 V AC
Märkdriftström vid AC-51	16 A
Märkdriftström vid AC-53a	12 A
Toppspänning	1200 V
Nätfrekvens	40 Hz ... 100 Hz

ELR 3-230AC/500AC-16 - Halvledarkontaktor



2297248

E-nummer: 3205624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2297248>

Lastströmsområde	100 mA ... 16 A (se derating)
Läckström	6 mA
Restspänning	< 1,5 V
Stötström	300 A (t = 10 ms)
Gränslastintegral	580 A ² s
Skyddskoppling	RCV-koppling
Överspänningsbegränsning	> 575 V AC

Anslutningsdata

Styrkrets

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Lastkrets

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M4
Ledararea styv	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea flexibel	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledarare AWG	20 ... 6

Signalering

Statusindikering	LED (gul)
Felindikering	LED röd

Mått

Bredd	147,5 mm
Höjd	99 mm
Djup	114,5 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C

Godkännanden

UL-godkännande

ELR 3-230AC/500AC-16 - Halvledarkontaktor



2297248

E-nummer: 3205624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2297248>

Certifikat	NMFT.E323771
	NRNT.E172140

UL-data

SCCR	5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse)
FLA	16 A (at 500 V, AC Resistance)
	16 A (at 500 V, AC General USE)
	16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating)

Standarder och bestämmelser

Normer / föreskrifter


Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
	EN 60947

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	uppradbar med avstånd = 40 mm
Monteringsläge	lodrätt (på DIN-skena, vågrätt)

Ritningar

Diagram



Kopplingsschema



ELR 3-230AC/500AC-16 - Halvledarkontaktor

2297248

E-nummer: 3205624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2297248>



Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com