

# VIP-3/SC/D50SUB/M/LED - Anslutningsmodul



2322184

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322184>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med skruvanslutning och D-SUB miniatyrhane, för montering på NS 35 skenor, med LED, poltal: 50

## Fördelar

- 9-polig ... 50-polig
- Metallfot
- Enligt IEC 60603-13
- Skruvanslutning
- 1:1-anslutning
- Enligt IEC 60603-13

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2322184       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | DK2112        |
| Produktnyckel                          | DK2112        |
| GTIN                                   | 4046356451802 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 249 g         |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 249 g         |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | US            |

# VIP-3/SC/D50SUB/M/LED - Anslutningsmodul



2322184

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322184>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Produkttyp    | Anslutningsmodul       |
| Produktfamilj | VARIOFACE Professional |
| Poltal        | 50                     |

### Isoleringsegenskaper

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmuttningsgrad     | 2  |

### Elektriska egenskaper

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Märkspänning $U_N$                    | 24 V DC |
| Max. strömbelastningsförmåga per gren | 0,5 A   |

### Anslutningsdata

#### Fältnivå

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Anslutning enligt norm | IEC / EN                                    |
| Anslutningstyp         | Skruvanslutning                             |
| Avisoleringslängd      | 8 mm                                        |
| Skruvgänga             | M3                                          |
| Ledararea styv         | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledararea flexibel     | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledarare AWG           | 24 ... 12                                   |
| Åtdragningsmoment      | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                           |

#### Styrnivå

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Anslutningstyp     | D-SUB hane |
| Antal anslutningar | 1          |
| Poltal             | 50         |

### Signalering

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Statusindikering       | LED |
| Statusindikering finns | ja  |

### Mått

#### Artikelmått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 98,2 mm |
| Höjd  | 69 mm   |
| Djup  | 62 mm   |

### Materialuppgifter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Färg                           | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0             |

# VIP-3/SC/D50SUB/M/LED - Anslutningsmodul



2322184

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322184>

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Isolationsmaterial kåpa | Polyamid PA oförstärkt |
|-------------------------|------------------------|

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Drifttemperatur                          | -20 °C ... 45 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Standarder och bestämmelser

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Normer/föreskrifter | IEC 60664    |
|                     | DIN EN 50178 |

## Montering


|                |                  |
|----------------|------------------|
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri           |

## Anmärkning


|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifthanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ritningar

Måttskiss



## Kopplungsschema



# VIP-3/SC/D50SUB/M/LED - Anslutningsmodul



2322184

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322184>

## Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322184>

|  <b>CSA</b><br>Godkännande-ID: 2122203 |                    |                 |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                         | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                   |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                         | 24 V               | 1 A             | 28 - 12  | -                  |

|  <b>cUL Recognized</b><br>Godkännande-ID: E238705 |                    |                 |          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                    | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                                    | 24 V               | 1 A             | 30 - 12  | -                  |

|  <b>UL Recognized</b><br>Godkännande-ID: E238705 |                    |                 |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                     | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                               |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                                     | 24 V               | 1 A             | 30 - 12  | -                  |

|  <b>CSAus</b><br>Godkännande-ID: 2122203 |                    |                 |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                             | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                       |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                             | 24 V               | 1 A             | 28 - 12  | -                  |

# VIP-3/SC/D50SUB/M/LED - Anslutningsmodul



2322184

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322184>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja           |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | fb55fd87-2158-4a5c-ad43-3e4bd9b2c1cf |