

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Passiv modul



2322320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322320>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE kopplingsmodul, för överföring av max. 16 kanaler, endast i förbindelse med FLKM 50-PA-SLC 500 OUT/2 A

Fördelar

- VIP - VARIOFACE Professional Modul VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 utvecklades speciellt för utgångskomponenterna OA16 och OW16

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2322320
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK211R
Produktnyckel	DK211R
GTIN	4046356451208
Vikt per styck (inklusive förpackning)	153,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	153,9 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	50
Antal kanaler	16

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Max. godkänd driftspänning	25 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A
Summaström spänningsinmatning maximal	2 A (per kanal)

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY SLC 500

Passande I/O-kort	1746 OA16
	1746 OW16

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	50
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Passiv modul



2322320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322320>

Bredd	90,8 mm
Höjd	65,5 mm
Djup	56 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Passiv modul




2322320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322320>

Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema VIP-2/.../FLK50/16/SLC 500

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Passiv modul

2322320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322320>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---