

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - Passiv modul



2322333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322333>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE COMPACT LINE-gränssnittsmodul för Allen-Bradley® ControlLogix®-system, med ControlLogix-specifik märkning; portar: 2 x 14, modulbredd: 80,6 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2322333
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK211R
Produktnyckel	DK211R
GTIN	4046356451734
Vikt per styck (inklusive förpackning)	159,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	158,6 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - Passiv modul



2322333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322333>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	14
Antal kanaler	2
	4
	6
	8
	16

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Max. godkänd driftspänning	25 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A
Märkstötspänning	0,6 kV

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Passande I/O-kort	1756-IN16
	1756-IA8D
	1756-IA16
	1756-IB16
	1756-IC16
	1756-OB16E
	1756-IR6I
	1756-IT6I
	1756-OF4
	1756-OF6CI
	1756-OF6VI
	1756-OF8
	1756-PLS
	1756-IF6H
	1756-IF6CIS
	1756-OF8H

Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200

Passande I/O-kort	TC-IDX 081
	TC-IDA 161
	TC-IAH 061
	TC-IXR 061

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - Passiv modul



2322333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322333>

	TC-IXL 061
	TC-OAH 061
	TC-OAV 061
	TC-OAV 081

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M 3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	2
Poltal	14
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

Bredd	80,6 mm
Höjd	65,5 mm
Djup	56 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - Passiv modul



2322333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322333>

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - Passiv modul




2322333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322333>

Ritningar

Kopplingsschema



VIP-2/.../2FLK14/AB-1756 kopplingsschema

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - Passiv modul



2322333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322333>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322333>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - Passiv modul



2322333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322333>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - Passiv modul



2322333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322333>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com