


UM-32 OM- 24DC/48DC/I/M/PLC - Aktivmodul



2394979

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2394979>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Modul med 32 galvaniskt isolerade optokopplare; ingång 24 VDC (för ingångskort i Delta V styrsystem)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2394979
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2191
Produktnyckel	DK2191
GTIN	4017918995812
Vikt per styck (inklusive förpackning)	540,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	402,16 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Antal kanaler	32

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkstötspänning	4 kV (Basisolering)
------------------	---------------------

Kompatibelt styrsystem EMERSON DeltaV

Passande I/O-kort	VE4001S2T2B5
-------------------	--------------

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	24 V DC
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,8 ... 1,1
Typisk ingångsström vid U_N	7,6 mA
Gränsvärde "0"-signal spänning	≤ 12 V DC
Gränsvärde "1"-signal spänning	$\geq 19,2$ V DC
Overförselsfrekvens	100 Hz

Utgångsdata

Direktstart

Spänningsförsörjning	24 V DC
Spänningsområde	10 V DC ... 48 V DC
Strömbelastningsförmåga	10 mA
Statusindikering	LED (gul)

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	66
Poltal	6
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
----------------	-------------------

UM-32 OM- 24DC/48DC/I/M/PLC - Aktivmodul



2394979

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2394979>

Antal anslutningar	1
Poltal	50
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering finns	ja
------------------------	----

Mått

Bredd	240 mm
Höjd	125,5 mm
Djup	66 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	PVC, sidodel PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar

Anslutningsritning



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com