

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - Antenn



2692526

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2692526>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Dual Band rundstrålande antenn med skydd mot skadegörelse; skyddsklass IP68; frekvensband/vinst 2,4 GHz/ till 6 dBi, 5 GHz/ till 8 dBi; EN 50155; temperaturområde -40 °C till +80 °C; anslutning N(f); adapterkabel 1 m längd, anslutning N(m)- SMA(m);



Fördelar

- Som Dual-Band-antenn
- I robust design

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2692526
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNN2Z1
Produktnyckel	DNN2Z1
GTIN	4046356335850
Vikt per styck (inklusive förpackning)	323,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	323,3 g
Tullnummer	85177100
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Antenn
Vinst	6 dBi (2,4 GHz, vid montering på metallyta)
	3 dBi (2,4 GHz, utan metallyta)
	8 dBi (5,6 GHz, vid montering på metallyta)
	5 dBi (5,6 GHz, utan metallyta)
Öppningsvinkel horisontell	360 °
Polarisation	vertikal

Elektriska egenskaper

Frekvensband	2,4 GHz
	5 GHz
Frekvensområde	2,4 GHz
	5,15 GHz ... 5,83 GHz
Impedans	50 Ω

Anslutningsdata

Anslutningsteknik	
Anslutningstyp	N (female)

Mått

Höjd	51 mm
Diameter	92 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Aluminium, HRA 150
Ytermantel, material	RADOX®(LSFH)

Kabel/ledare

Kabellängd	1,00 m
Anslutningskabel	ja
Ledartyp	EF 142
Ledarens ytterdiameter	5,00 mm
Ytermantel, material	RADOX®(LSFH)
Böjradie kontinuerlig	30,00 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP68
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 80 °C

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - Antenn



2692526

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2692526>

Vindhastighet	12,34568 km/h (uppstår kraften 10 N)
---------------	--------------------------------------

Montering

Monteringssätt	Apparatskåp
Montageanvisning	Skyddsklass IP68 vid montering på plan yta

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(b), 6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---