

PSD-S OE LED RL YE - Optiskt element



2700125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700125>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

LED-roterandeljuselement, 24 V AC/DC, gul



Produktbeskrivning

Detta optiska signalelement är avsett att ingå i ett modulärt ljustorn. Ett ljustorn kan skapas enligt dina behov med en godtycklig kombination av högst fem signalelement. De har plats för högst fem optiska signalelement eller fyra optiska plus ett akustiskt. Ett akustiskt signalelement ska endast användas som översta element. De mekaniska och elektriska förbindelserna mellan elementen sammankopplas med en bajonettmekanism. Ljustornet ansluts elektriskt via anslutningselement med dragfjäder eller skruvanslutning. För montering av ljustornet används olika tillbehörsmaterial. Observera att PSD-S-ljustorn (70 mm diameter) inte är mekaniskt kompatibla med PSD-S 50-ljustorn (50 mm diameter).

Fördelar

- Elementbyte utan verktyg
- Hög ljus- och färgintensitet
- Kan kombineras valfritt
- LED-livslängd minst 50 000 h
- Låg strömförbrukning
- Hög detektion genom roterande ljus
- Kapslingsklass IP65

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2700125
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRL112
Produktnyckel	DRL112
GTIN	4046356491549
Vikt per styck (inklusive förpackning)	83,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	81 g
Tullnummer	85318070
Ursprungsland	DE

PSD-S OE LED RL YE - Optiskt element



2700125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700125>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp	Signalelement
Produktfamilj	PSD-S
Användningsområde	Ljustorn

Elektriska egenskaper

Allmänt

Ingångsspänning	24 V AC/DC
Maximal inkopplingsström	max. 500 mA
Strömförbrukning	typ. 35 mA
Typ av lampa	LED
Inkopplingstid	100 %
Elektrisk livslängd	max 100 000 h
Typ av optisk signal	Roterande ljus
Signalfrekvens	ca. 2 Hz

Mått

Höjd	65,5 mm
Diameter	70 mm

Materialuppgifter

Kalottfärg	gul
Material	polykarbonat PC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65 (i monterat tillstånd eller med ändbricka)
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C

Montering

Monteringssätt	Jackat montage (Tätning förmonterad hos varje element)
Monteringsläge	valfri

PSD-S OE LED RL YE - Optiskt element

2700125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700125>



Godkännanden

🔑 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700125>



cULus Listed

Godkännande-ID: E123528

PSD-S OE LED RL YE - Optiskt element



2700125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700125>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-15.0	27371220

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	a17b9290-4157-4d12-99c6-c06294092cad