

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-buss-stickkontakt



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2310808>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB-stickkontakt, 9-polig, stift, två kabelinföringar under 35°, bussystem: för Inline Modbus RTU/ASCII bussanslutning avslutningsmotstånd kan kopplas till, pinbeläggning: 3, 5, 6, 8; skruvanslutningsplintar

Fördelar

- Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2310808
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNC512
Produktnyckel	DNC512
GTIN	4046356124461
Vikt per styck (inklusive förpackning)	41,75 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	34,9 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-buss-stickkontakt



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2310808>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning	Endast för industriell användning
----------------------	-----------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakontakt
MTTF	6706 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %)
	1817 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %)
	155 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %)
Polindelning	3, 5, 6, 8

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	5 V
Märkström I_N	100 mA

Anslutningsdata

D-SUB-stickanslutning

Anslutningstyp	D-SUB-kontakt
----------------	---------------

Printanslutning

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	5 mm
Ledararea styv min	0,14 mm ²
Ledararea styv max	0,5 mm ²
Ledararea flexibel min	0,14 mm ²
Ledararea flexibel max.	0,5 mm ²
Enledare/plintställe styv AWG min.	26
Enledare/plintställe styv AWG max.	20
Ledararea flexibel AWG min	26
Ledararea flexibel AWG max	20

Gränssnitt

Signal	Modbus
--------	--------

Mått


SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-buss-stickkontakt



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2310808>

Måttskiss



Bredd

16 mm

Höjd

49,5 mm

Längd

60 mm

Materialuppgifter

Material (Kapsling)

ABS (metalliserad)

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter

7,6 mm ... 10 mm (Inkommande buss-sträng)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens

> 200

Mekaniska testningar

Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6

Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning

Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27

Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass

IP40

Drifttemperatur

-20 °C ... 75 °C

Omgivningstemperatur (lagring/transport)

-25 °C ... 80 °C

Höjdläge

≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden)

Tillåten relativ luftfuktighet (drift)

10 % ... 95 % (ingen daggbildning)

Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)

5 % ... 95 % (ingen daggbildning)

Godkännanden

Test för skadliga gaser

Märkning

ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Standarder och bestämmelser

Fri från lackeringsföroreningar

VDMA 24364:2018-05


SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-buss-stickkontakt



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2310808>

Ritningar



Måttskiss

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-buss-stickkontakt



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2310808>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2310808>



cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705



UL Recognized
Godkännande-ID: E238705

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-buss-stickkontakt



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2310808>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-buss-stickkontakt



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2310808>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com