

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - Kontaktset



2700722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700722>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kontaktsats, bestående av fyra Inline-kontakter med integrerad urladdningsteknik.



Produktbeskrivning

Kontaktsats, bestående av fyra Inline-kontakter med integrerad urladdningselektronik.

Det optimerar din säkerhetsapplikations diagnostikmöjligheter och feldetektering när du driver externa kapacitiva laster eller kabelkapaciteter på PSDO:s utgångar.

Vid användning av denna kontaktsats förkortas den typiska urladdningstiden (t_{off}) vid 3,3 μF / 24 V till ca. 400 μs (30 V, t_{off} ca. 600 μs) per kanal.

Fördelar

- Upp till 2,2 μF kan anslutas per utgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2700722
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNA43Z
Produktnyckel	DNA43Z
GTIN	4046356651370
Vikt per styck (inklusive förpackning)	119,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	119 g
Tullnummer	85389091
Ursprungsland	DE

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - Kontaktset



2700722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700722>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning	Endast för industriell användning
----------------------	-----------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktset
Användning	Inline-plintar
	Funktionssäkerhet

Anslutningsdata

Inline-anslutningskontakt

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea AWG	24 ... 16

Mått

Bredd	12,2 mm
Höjd	138 mm
Djup	34 mm
Hänvisning till måttangivelser	per kontakt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 55 °C
Lufttryck (drift)	80 kPa ... 108 kPa (upp till 2000 m ö.h.)
Lufttryck (lagring/transport)	66 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	10 % ... 85 % (Vidta lämpliga åtgärder mot ökad luftfuktighet inom det tillåtna området.)
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	10 % ... 85 % (Vidta lämpliga åtgärder mot ökad luftfuktighet inom det tillåtna området.)

Standarder och bestämmelser

Skyddsklass	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
-------------	---------------------------------------

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - Kontaktset



2700722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700722>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---