

NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operatörspanel



2701137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701137>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Användargränssnitt för nanoLine-styrningar. Monterat direkt på basenheten. Kan fjärrmonteras med monteringssettet.



Produktbeskrivning

Användargränssnitt för Nanoline-Controller. 8-rader, bakgrundsbelyst display med 20 tecken och drifts- och anläggningsinformation för användaren. Inmatning och urval av data i styrsystem via knapparna med siffror och pilar. Möjlighet till montering direkt på basenheten, fjärrmontering med hjälp av monteringsssatsen som finns som tillval eller användning som underhållsverktyg.

Fördelar

- Numeriska (0 - 9), riktnings- (uppåt, nedåt, vänster, höger) och inmatningsknappar möjliggör att användaren kan mata in egna meddelanden
- Visar användaren meddelanden med inmatningskrav
- Kan integreras i basenheten eller installeras decentraliserat på en vägg (avstånd 1 m)
- Variabla textstorlekar för förbättrad läsbarhet av egna meddelanden (4 x 20 eller 2 x 10 resp. en kombination av dem)
- Hot-swap-förmågan möjliggör användning som service-verktyg för säkerhet
- Möjliggör åtkomst till visning av alla I/O-punkter, register, flaggor, tidgivare, räknare och program- och systemflaggor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701137
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRACAF
Produktnyckel	DRACAF
GTIN	4046356325288
Vikt per styck (inklusive förpackning)	121,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	118,3 g
Tullnummer	85371098
Ursprungsland	IN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Operatörspanel
Display	
Display-typ	Bakgrundsbelyst LCD-display, monokrom, 4 rader à 20 tecken eller 2 rader à 10 tecken

Systemegenskaper

Systemkrav	
Konstruktionsverktyg	nanoNavigator

Elektriska egenskaper

Försörjning	
Spänningsförsörjning	Strömförsörjning via logikmodul
Anslutningsförsörjning	RJ45
Maximal strömuttagning	50 mA
Strömförbrukning typisk	32 mA

Gränssnitt

Operatörspanel	
Anslutningstyp	RJ45
Överföringssträcka	max. 1 m

Mått

Bredd	76 mm
Höjd	46 mm
Djup	31,5 mm

Miljö- och livslängdsvillkor


Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP67/IP20
Drifttemperatur	0 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	0 °C ... 60 °C

Montering


Monteringssätt	I logikmodul eller med extern installerad monteringsats
----------------	---

Ritningar

Schematisk ritning



Schematisk ritning



NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operatörspanel



2701137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701137>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701137>



UL Listed

Godkännande-ID: E238705



cUL Listed

Godkännande-ID: E238705

NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operatörspanel



2701137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701137>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com