

FL MGUARD PCI4000 VPN - Router



2701275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701275>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkerhetsanordning, PCI-kort, 10/100 Mbit/s, NAT, Advanced-Firewall, VPN, funktionsutökning med licenser

Fördelar

- Centralt Management-verktyg
- Maximal prestanda
- Högsta säkerhet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701275
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNN332
Produktnyckel	DNN332
GTIN	4046356870078
Vikt per styck (inklusive förpackning)	155,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	146 g
Tullnummer	85176200
Ursprungsland	DE

FL MGUARD PCI4000 VPN - Router



2701275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701275>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Gränssnitt

Ethernet

Anslutningstyp	RJ45
Överföringshastighet	10/100 MBit/s
Överföringsfysik	Ethernet i RJ45-Twisted-Pair
Överföringssträcka	100 m (per segment)
signal-LEDs	WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity
Antal kanaler	2 (RJ45-portar)

Systemegenskaper

Funktion

Basfunktionalitet	Router med intelligent brandvägg och VPN för 10 tunnlar (som tillval upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN: upp till 124Mbit/s / 40 Mbit/s
-------------------	---

Systemkrav

Webbaserad hantering	HTTPS-understöd krävs
----------------------	-----------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Security-router utan montering på DIN-skena
Format	PCI
Basfunktionalitet	Router med intelligent brandvägg och VPN för 10 tunnlar (som tillval upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN: upp till 124Mbit/s / 40 Mbit/s

Isoleringsegenskaper

Skyddsklass	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
-------------	---------------------------------------

Elektriska egenskaper

Effektförbrukning	max. 2,88 W
Lokal diagnos	en LED per port Activity LED röd en LED per port Link aktiv LED grön

Försörjning

Anslutningsförsörjning	över PCI-buss
------------------------	---------------

FL MGUARD PCI4000 VPN - Router



2701275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701275>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	0 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 % (ingen daggbildning)

Montering

Monteringssätt	PCI-anslutning
----------------	----------------

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
---------------------------	---

Signalering

Statusindikering	Link/aktivitet per port
------------------	-------------------------

FL MGUARD PCI4000 VPN - Router



2701275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701275>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701275>



cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705



UL Recognized
Godkännande-ID: E238705

FL MGUARD PCI4000 VPN - Router



2701275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701275>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19170406
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001478
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------