

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennkabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701402>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Antennkabel för skåpsgenomföringen, ytterdiameter: 3,2 mm, innerledare: flexibel, dämpning: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, anslutning: N (female) -> RSMA (male), kabellängd: 0,5 m



Fördelar

- Halogenfri
- Flamhämmande
- UV-beständig
- Oljebeständig
- För utomhusområden

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701402
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNN2Z2
Produktnyckel	DNN2Z2
GTIN	4046356746816
Vikt per styck (inklusive förpackning)	55 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	52,7 g
Tullnummer	85442000
Ursprungsland	PL

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennkabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701402>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp

Koaxialkabel

Elektriska egenskaper

Frekvensområde

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedans

50 Ω

Anslutningsdata

Kontaktanslutning

Anslutningstyp

RSMA (hane)


Kontaktanslutning

Anslutningstyp

N (female)

Mått

Måttskiss



Borrhålsdiameter

16,1 mm

Materialuppgifter

Ytermantel, material

RADOX®(LSFH)

Kabel/ledare

Kabellängd

0,5 m

Ledartyp

EF 316

Ledarens yterdiameter

2,50 mm

Ytermantel, material

RADOX®(LSFH)

Ytermantel / färg

blå

Böjradie kontinuerlig

12,50 mm

868 / 900 MHz

~ 0,6 dB (Dämpning hela kabeln)

2,4 GHz

~ 0,9 dB (Dämpning hela kabeln)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennkabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701402>

5,8 GHz	~ 1,4 dB (Dämpning hela kabeln)
oljebeständighet	mycket god olje- och kemisk beständighet

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-20 °C ... 60 °C
oljebeständighet	mycket god olje- och kemisk beständighet

Godkännanden

CE

Certifikat	CE-konform
------------	------------

Standarder och bestämmelser


oljebeständighet	mycket god olje- och kemisk beständighet
Normbeteckning	Flamhärdighet
Standarder/föreskrifter	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
Normbeteckning	Halogenfri
Standarder/föreskrifter	IEC 60754
Normbeteckning	UV-beständig
Standarder/föreskrifter	IEC 60068-2-5

Montering

Montageanvisning	Utom- och inomhus
------------------	-------------------

Ritningar

Måttskiss



Borrbild

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennkabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701402>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701402>



EAC

Godkännande-ID: 19060508

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennenkabel



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701402>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	b87a90b6-16c7-43c0-8dea-7ac532134310