

NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O-expansionsmodul



2701671

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701671>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



I/O-expansionsmodul för användning med en Nanoline-basenhets. Modulen är utrustad med 2 temperaturingångar och 4 PNP-transistorutgångar.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701671
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRACAC
Produktnyckel	DRACAC
GTIN	4046356774703
Vikt per styck (inklusive förpackning)	185,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	185,1 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	IN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Expansionsmodul
Monteringsläge	Anslutning på höger sida ovanför basenhetens DB-9-kontakt

Elektriska egenskaper

Försörjning: Modulelektronik

Spänningsförsörjning	24 V
----------------------	------

Ingångsdata

Analog

Beskrivning av ingången	Ingångar för termoelement
Antal ingångar	2
Anslutningstyp	Enkelledare
Anslutningsteknik	med 2- eller 3-ledare (skärmad)
Användbara sensortyper (RTD)	Pt 100, Pt 1000
Användbara sensortyper (TC)	B, E, J, K, N, R, S, T
Skyddskoppling	Termosäkring

Utgångsdata

Digital:

Beskrivning av utgången	PNP-utgångar
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal utgångar	4
Skyddskoppling	Termosäkring
Maximal utgångsström per kanal	0,5 A
Maximal utgångsström per modul / plint	2 A
Nominell utspänning	24 V DC
Induktiv nominell last	7,2 VA (1,2 H, 80 Ω)
Nominell last lampor	7,2 W
Resistiv nominell last	7,2 W (80 Ω)
Maximal brytfrekvens vid resistiv märklaster	100 Hz

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea AWG	12 ... 24


Mått

NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O-expansionsmodul



2701671

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701671>

Måttskiss	
Bredd	40 mm
Höjd	103,5 mm
Djup	43 mm

Materialuppgifter

Färg	vit
------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	0 °C ... 60 °C
Kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	0 % ... 90 % (vid 25 °C)

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	Anslutning på höger sida ovanför basenhetens DB-9-kontakt


NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O-expansionsmodul

2701671

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701671>



Ritningar



Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701671>



UL Listed

Godkännande-ID: E238705



cUL Listed

Godkännande-ID: E238705



cUL Listed

Godkännande-ID: E238705

2701671

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701671>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	9cefdce0-53b9-4352-9d0f-bdc1745b3feb