


UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/C-L/SO225 - Ingångsmodul



2319508

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2319508>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



16-kanalig analog ingångsmodul med fjäderkraftanslutning och redundant spänningsmatning. Lämplig för Yokogawa-kort SAI 143.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2319508
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2A8N
Produktnyckel	DK2A8N
GTIN	4046356347594
Vikt per styck (inklusive förpackning)	819 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	760 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor	
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	30 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A
Summaström alla förgreningar maximalt	10 A

Luft- och krypsträckor

Märkisolationsspänning	50 V
Märkstötspänning	0,8 kV (Basisolering)

Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA ProSafe-RS

Passande I/O-kort	SAI143
-------------------	--------

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Poltal	48
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	Yokogawa, KS kompatibel
Antal anslutningar	2
Poltal	40
Åtdragningsmoment	0,5 Nm

Försörjning

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Antal anslutningar	1
Poltal	6
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Signalering

Statusindikering finns	ja, vid säkringsbortfall
------------------------	--------------------------

UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/C-L/SO225 - Ingångsmodul



2319508

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2319508>

Mått

Artikelmått

Bredd	250,5 mm
Höjd	126 mm
Djup	97 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 55 °C
-----------------	------------------

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Spänningsövervakning för modulen fungerar inte i kombination med HESILED-säkringsplintar med integrerad lysindikering.
Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
Användningsbegränsning	
EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com