

UM108 N-SEFE/L-A73 - Sidoelement



2709367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709367>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sidoelement med fot, lågt utförande, vänster, för 73 mm brett U-profilskydd.



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2709367
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDBB
Produktnyckel	ACHDBB
GTIN	4017918904104
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,4 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UM108 N-SEFE/L-A73 - Sidoelement

2709367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709367>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM108
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Djup	125 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)


UM108 N-SEFE/L-A73 - Sidoelement

2709367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709367>



Ritningar



UM108 N-SEFE/L-A73 - Sidoelement

2709367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709367>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709367>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM108 N-SEFE/L-A73 - Sidoelement

2709367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709367>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---