

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED - Anslutningsmodul



2322197

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322197>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

VARIOFACE modul, med skruvanslutning och D-SUB miniatyrhona, för montering på NS 35 skenor, med LED, porttal: 9



Fördelar

- 9-polig ... 50-polig
- Metallfot
- Enligt IEC 60603-13
- Skruvanslutning
- 1:1-anslutning
- Enligt IEC 60603-13

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2322197
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2112
Produktnyckel	DK2112
GTIN	4046356451819
Vikt per styck (inklusive förpackning)	90,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	90,2 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED - Anslutningsmodul



2322197

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322197>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	9

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	24 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	2,5 A

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Styrnivå

Anslutningstyp	D-SUB hona
Antal anslutningar	1
Poltal	9

Signalering

Statusindikering	LED
Statusindikering finns	ja

Mått

Artikelmått

Bredd	34,5 mm
Höjd	65,8 mm
Djup	44,2 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED - Anslutningsmodul



2322197

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322197>

Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt
-------------------------	------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178


Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar



VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED - Anslutningsmodul



2322197

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322197>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322197>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	2 A	28 - 12	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	2 A	28 - 12	-

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED - Anslutningsmodul



2322197

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322197>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	e9265ca0-4bc7-40cc-bf46-aa1426a13c35