

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Kapslingar



2713104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713104>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skenekapsling, Komplette kapsling, hög konstruktion, med fjäderkraftanslutning, bredd: 6,3 mm, höjd: 93,1 mm, djup: 101,2 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: utan bussanslutning, pötal tvärförbindning: inte relevant

Fördelar

- Enkel montering
- Tillgänglig i byggbredder från 6,2 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
- Det genomskinliga locket kan fällas upp

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2713104
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHABA
Produktnyckel	ACHABA
GTIN	4017918984786
Vikt per styck (inklusive förpackning)	40,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	34,407 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Kapslingar



2713104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713104>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
Rekommendation	Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld)


Artikelegenskaper

Produkttyp	Komplett kapsling
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME-MAX
Produktfamilj	ME MAX 6,2..
Poltal	8
Max. poltal	8 (delning: 3,5 mm)
Antal rader	4
Ventilationsöppning finns	nej
Pinlayout	Linjär pinning

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
----------------	-----------------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	6,3 mm
Höjd	93,1 mm
Djup	101,2 mm
Djup från DIN-skenans överkant	95 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	600
Kåpans material	PBT
Ytbeskaffenhet	obehandlad

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Kapslingar



2713104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713104>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	95 %

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	1
Typ av kretskortsmontering	Låsanordning
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Pinlayout	Linjär pinning

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong

Ritningar

Måttskiss



Schematisk bild som åskådliggör artikelns dimensioner. Bilden visar inte den önskade produkten. För ytterligare detaljer, se produktbeteckningarna under rubriken "Downloads" (nedladdningar).

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Kapslingar



2713104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713104>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713104>

cUL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	8 A	24 - 12	-
D				
	300 V	8 A	24 - 12	-

UL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	8 A	24 - 12	-
D				
	300 V	8 A	24 - 12	-

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Kapslingar



2713104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713104>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
ECLASS-15.0	27190501

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Kapslingar



2713104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713104>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com