

NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-expansionsmodul



2701040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701040>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



I/O-expansionsmodul för användning med en Nanoline-basenheter. Den har 2 analoga ingångskanaler (0...10 V DC, -10...+10 V DC, 0/4...20 mA) och 2 analoga utgångskanaler (0...10 V DC, 0/4...20 mA). Man kan ansluta max tre I/O-expansionsmoduler till en basenhet.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701040
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRACAC
Produktnyckel	DRACAC
GTIN	4046356629522
Vikt per styck (inklusive förpackning)	206,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	199 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	IN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Expansionsmodul
------------	-----------------

Elektriska egenskaper

Försörjning: Modulelektronik

Spänningsförsörjning	24 V DC
Spänningsområde	18 V DC ... 24 V DC
Strömförsörjning	100 mA

Ingångsdata

Analog:

Benämning ingång	Analoga ingångar
Beskrivning av ingången	single ended
Antal ingångar	2 (Spänning eller ström kan väljas separat)
Upplösning A/D-omvandlare	12 Bit
Anslutningstyp	Enkelledare
Anslutningsteknik	Skruvanslutning
Ingångssignal ström	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Ingångsmotstånd strömingång	120 Ω
Ingångssignal spänning	0 V ... 10 V -10 V ... 10 V
Ingångsmotstånd spänningsingång	200 k Ω
gränsfrekvens (3 dB)	5 Hz

Utgångsdata

Analog:

Benämning utgång	Analoga utgångar
Anslutningstyp	Enkelledare
Anslutningsteknik	Skruvanslutning
Antal utgångar	2
Upplösning D/A-omvandlare	12 Bit
Utgångssignal ström	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Last/utgångslast strömutgång	500 Ω
Utgångssignal spänning	0 V ... 10 V
Last/utgångslast spänningsutgång	1000 Ω
Noggrannhet	1 %

Anslutningsdata

NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-expansionsmodul




2701040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701040>

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	40 mm
Höjd	103,5 mm
Djup	43 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C
Kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	0 % ... 90 % (vid 25 °C)


NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-expansionsmodul

2701040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701040>



Ritningar



NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-expansionsmodul



2701040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701040>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701040>



UL Listed

Godkännande-ID: E238705



cUL Listed

Godkännande-ID: E238705

NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-expansionsmodul



2701040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701040>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	97944160-c72e-4e20-9690-e85af7d3ddb4