

NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-expansionsmodul



2701328

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701328>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



I/O-expansionsmodul för användning med Nanoline 24 V DC-basenhets. Utrustad med tre digitala ingångs- och fyra 5 A-reläutgångskanaler. Man kan ansluta maximalt tre I/O-expansionsmoduler till basenheten.

Fördelar

- Modulen identifieras automatiskt genom firmware
- I/O-modulerna är galvaniskt isolerade
- Upp till 3 moduler kan anslutas på den högra sidan av en basenhet
- Kan försörjas via en sekundär spänningsförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701328
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRACAB
Produktnyckel	DRACAB
GTIN	4046356325493
Vikt per styck (inklusive förpackning)	212,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	190,5 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	IN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Expansionsmodul
Produktfamilj	Nanoline
Monteringsläge	Anslutning på höger sida ovanför basenhetens DB-9-kontakt

Elektriska egenskaper

Försörjning: Modulelektronik

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Spänningsförsörjning	24 V AC/DC
Strömförsörjning	typ. 100 mA
	max. 500 mA

Ingångsdata

Digital:

Benämning ingång	Digitala ingångar
Beskrivning av ingången	PNP/NPN
Antal ingångar	3
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Typisk tillslagstid	60 µs (på)
	70 µs (FRÅN)

Utgångsdata

Digital:


Benämning utgång	Reläutgång
Beskrivning av utgången	Reläutgång
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal utgångar	4
Maximal utgångsström per kanal	5 A
Maximal utgångsström per modul / plint	20 A
Maximal utgångsström per modul	20 A

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Måttskiss



NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-expansionsmodul



2701328

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701328>

Bredd	40 mm
Höjd	103,5 mm
Djup	43 mm

Materialuppgifter

Färg	vit
------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 55 °C
Kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	0 % ... 90 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
	DIN-skenemontage
Monteringsläge	Anslutning på höger sida ovanför basenhetens DB-9-kontakt


NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-expansionsmodul

2701328

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701328>



Ritningar




NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-expansionsmodul

2701328

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701328>



Anslutningsritning



NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-expansionsmodul



2701328

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701328>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701328>



UL Listed

Godkännande-ID: E238705



cUL Listed

Godkännande-ID: E238705

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	048b029c-0eea-4ecf-af3f-6477848b3849