

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Operatörspanel



2701945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701945>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Fjärrstyrningsgränssnitt för Nanoline- och ILC1...-styrsystem. RS-232 gränssnitt möjliggör montering på upp till 15 m avstånd

Produktbeskrivning

Användargränssnitt för Nanoline-Controller. 8-rader, bakgrundsbelyst display med 20 tecken och drifts- och anläggningsinformation för användaren. Inmatning och urval av data i styrsystem via knapparna med siffror och pilar. Fjärrmontering

Fördelar

- Numeriska (0 - 9), riktnings- (uppåt, nedåt, vänster, höger) och inmatningsknappar möjliggör att användaren kan mata in egna meddelanden
- Visar användaren meddelanden med inmatningskrav
- Hot-swap-förmågan möjliggör användning som service-verktyg för säkerhet
- Möjliggör åtkomst till visning av alla I/O-punkter, register, flaggor, tidgivare, räknare och program- och systemflaggor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701945
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRACAF
Produktnyckel	DRACAF
GTIN	4046356949507
Vikt per styck (inklusive förpackning)	471,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	461 g
Tullnummer	85371098
Ursprungsland	IN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Operatörspanel
Display	
Display-typ	Bakgrundsbelyst LCD-display, monokrom, 4 rader à 20 tecken eller 2 rader à 10 tecken

Systemegenskaper

Systemkrav	
Konstruktionsverktyg	nanoNavigator

Elektriska egenskaper

Försörjning	
Spänningsförsörjning	24 V DC
Spänningsområde	10,8 V DC ... 26,4 V DC
Anslutningsförsörjning	3-polig Combicon
Maximal strömuttagning	40 mA (24 V DC) 75 mA (12 V DC)
Strömförbrukning typisk	38 mA (24 V DC) 71 mA (12 V DC)

Gränssnitt

Operatörspanel	
Anslutningstyp	9-poligt D-SUB-stift
Överföringssträcka	max. 15 m

Mått

Bredd	128 mm
Höjd	102 mm
Djup	44,5 mm

Byggmått	
Bredd / Höjd / Inbyggjandsdjup	119 mm / 93 mm / (Inbyggjandsöppning)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP66
Drifttemperatur	0 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	0 °C ... 60 °C

Montering

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Operatörspanel

2701945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701945>



Monteringssätt

Panelmontage

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Operatörspanel



2701945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701945>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---