

ME 45 UT/FE BUS/10+2 BU - Kapslingsunderdel



2706755

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2706755>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med 2 FE-kontakter, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: blå (liknande RAL 5015), tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 10+2, Busskontakt: 10 parallella kontakter, 2 seriella kontakter

Fördelar

- Montering utan verktyg
- Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2706755
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHAAB
Produktnyckel	ACHAAB
GTIN	4017918839055
Vikt per styck (inklusive förpackning)	85,03 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	72,464 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

ME 45 UT/FE BUS/10+2 BU - Kapslingsunderdel



2706755

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2706755>

Tekniska data


Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
Rekommendation	Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld)

Artikelegenskaper

Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME
Produktfamilj	ME 45..
Konstruktion	Kapslingsunderdel med ventilationsöppningar, täcklock erforderligt som komplettering av modulen
Poltal	32
	8
Max. poltal	0)
Ventilationsöppning finns	ja

Mått

Måttskiss	
Bredd	45,2 mm
Höjd	99 mm
Djup	107,3 mm
Djup från DIN-skenans överkant	100,7 mm
Djup från DIN-skenans överkant till stödpunktens överdel	68,5 mm
Kretskortsdesign	
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapslingsunderdel)	blå (RAL 5015)
Material Kapslingsunderdel	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	600
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Förlusteffekt enskild kapsling vid 20 °C

ME 45 UT/FE BUS/10+2 BU - Kapslingsunderdel



2706755

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2706755>

Omgivningstemperatur	20 °C
Reduktionsfaktor	1
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	8,2 W

Förlusteffekt ensild kapsling vid 30 °C

Omgivningstemperatur	30 °C
Reduktionsfaktor	0,91
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	7,5 W

Förlusteffekt ensild kapsling vid 40 °C

Omgivningstemperatur	40 °C
Reduktionsfaktor	0,81
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	6,6 W

Förlusteffekt ensild kapsling vid 50 °C

Omgivningstemperatur	50 °C
Reduktionsfaktor	0,7
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	5,7 W

Förlusteffekt ensild kapsling vid 60 °C

Omgivningstemperatur	60 °C
Reduktionsfaktor	0,57
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	4,7 W

Förlusteffekt ensild kapsling vid 70 °C

Omgivningstemperatur	70 °C
Reduktionsfaktor	0,49
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	4 W

Vibrationstest

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Acceleration	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Glödtrådtest

Provspecifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C

ME 45 UT/FE BUS/10+2 BU - Kapslingsunderdel



2706755

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2706755>

Verkningstid	30 s
--------------	------

Värmebeständighet/kultryckstest

Provspecifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Provtid	1 h
Kraft	20 N

Mekanisk hållfasthet/falltrumma

Provspecifikation	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Fallhöjd	50 cm
Frekvens	10

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Stötform	Halvsinus
Acceleration	15g
Stöttid	11 ms
Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)

Kapslingsklass (IP-kod)

Provspecifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
-------------------	-----------------------------------

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	2
Typ av kretskortsmontering	Insats (som tillval med låsanordning i form av draglås för kretskort)
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong


ME 45 UT/FE BUS/10+2 BU - Kapslingsunderdel

2706755

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2706755>

Ritningar

Måttskiss



Schematisk bild som åskådliggör artikelns dimensioner. Bilden visar inte den önskade produkten. För ytterligare detaljer, se produktbeteckningarna under rubriken "Downloads" (nedladdningar).

ME 45 UT/FE BUS/10+2 BU - Kapslingsunderdel



2706755

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2706755>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2706755>

cUL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	8 A	-	-
D				
	300 V	8 A	-	-

UL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	8 A	-	-
D				
	300 V	8 A	-	-

ME 45 UT/FE BUS/10+2 BU - Kapslingsunderdel



2706755

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2706755>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 45 UT/FE BUS/10+2 BU - Kapslingsunderdel



2706755

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2706755>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ja, Inga undantagsregler

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com