

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Fiberoptisk kontakt



2799487

E-nummer: 5171101

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2799487>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, MM, material: Metall, anslutningstyp: Kabelanslutning, kabelanslutning: rak



Fördelar

- Lämpad för enkel och snabb fältmontering eller reparation
- Flexibel användning tack vare återanvändbar jackbar kontakt
- Utmärkta överföringsegenskaper
- Perfekt lämpad för PCF nivåindexfibrer (NF)
- Robust konstruktion tack vare kontaktfront F-SMA
- Utan att klistra och polera

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2799487
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNACB
Produktnyckel	ABNIAB
GTIN	4017918126742
Vikt per styck (inklusive förpackning)	37,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	37,06 g
Tullnummer	85367000
Ursprungsland	DE

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Fiberoptisk kontakt



2799487

E-nummer: 5171101

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2799487>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fiberoptisk kontakt (kabelsidan)
Konstruktion	FSMA
Poltal	4
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	I
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Dämpning	≥ 2 dB (Dämpning)
Överföringsmedium	Fiberoptik
Överföringsegenskaper (kategori)	MM

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Kabelanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	8,1 mm
Längd	83 mm

Mekanisk karakteristik

Diameter hylsa	3,20 mm
----------------	---------

Materialuppgifter

Material	Metall
Kåpans material	Metall

Kabel/ledare

Ledartyp	PCF 200/230
Kabeltyp	Enkelledare
Ledarens yttre diameter	2,9 mm ... 2,9 mm
Enkelledare, diameter	2,9 mm

Fiberoptisk kabel

fiber	200/230 μ m
Fibertyp	PCF
Överföringsmedium	Fiberoptik

Karakteristik

Dämpning	≥ 2 dB (Dämpning)
----------	------------------------

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Fiberoptisk kontakt



2799487

E-nummer: 5171101

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2799487>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (montering)	0 °C ... 50 °C

Montering

Monteringssätt	Kan konfektioneras på fältet
Kablagetyp	Inomhus

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Fiberoptisk kontakt



2799487

E-nummer: 5171101

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2799487>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Fiberoptisk kontakt



2799487

E-nummer: 5171101

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2799487>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com