

ME MAX 45 G 3-3 KMGY - Kapslingar



2713926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713926>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skenekapsling, Kompletta kapsling med fotreglage, hög konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 113,65 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), pöaltal tvärförbindning: 5

Fördelar

- Enkel montering
- Tillgänglig i byggbredder från 6,2 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
- Det genomskinliga locket kan fällas upp

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2713926
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHABA
Produktnyckel	ACHABA
GTIN	4017918936273
Vikt per styck (inklusive förpackning)	88,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	73,552 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

ME MAX 45 G 3-3 KMGY - Kapslingar



2713926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713926>

Tekniska data


Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
Rekommendation	Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Komplett kapsling
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME-MAX
Produktfamilj	ME MAX 45..
Konstruktion	Kapslingsunderdel utan ventilationsöppningar, täcklock erforderligt som komplettering av modulen
Poltal	36 60
Max. poltal	60 (delning: 3,5 mm) 48 (delning: 5 mm) 36 (delning: 7,25 mm/7,5 mm)
Antal rader	3 3
Antal (Anslutningsöppningar)	6
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	45,2 mm
Höjd	99 mm
Djup	113,65 mm
Djup från DIN-skenans överkant	107 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	600

ME MAX 45 G 3-3 KMGY - Kapslingar



2713926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713926>

Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Förlusteffekt enskild kapsling vid 20 °C

Omgivningstemperatur	20 °C
Reduktionsfaktor	1
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	7,6 W

Förlusteffekt enskild kapsling vid 30 °C

Omgivningstemperatur	30 °C
Reduktionsfaktor	0,91
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	6,9 W

Förlusteffekt enskild kapsling vid 40 °C

Omgivningstemperatur	40 °C
Reduktionsfaktor	0,81
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	6,2 W

Förlusteffekt enskild kapsling vid 50 °C

Omgivningstemperatur	50 °C
Reduktionsfaktor	0,7
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	5,3 W

Förlusteffekt enskild kapsling vid 60 °C

Omgivningstemperatur	60 °C
Reduktionsfaktor	0,57
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	4,4 W

Förlusteffekt enskild kapsling vid 70 °C

Omgivningstemperatur	70 °C
Reduktionsfaktor	0,49
Monteringsläge	vertikal
Förlusteffekt	3,8 W

Vibrationstest

Provspekifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Acceleration	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)

ME MAX 45 G 3-3 KMGY - Kapslingar



2713926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713926>

Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Mekanisk hållfasthet/falltrumma

Provspecifikation	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Fallhöjd	50 cm
Frekvens	10

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Stötform	Halvsinus
Acceleration	15g
Stöttid	11 ms
Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)

Kapslingsklass (IP-kod)

Provspecifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
-------------------	-----------------------------------

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	2
Typ av kretskortsmontering	Låsanordning
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong

ME MAX 45 G 3-3 KMGY - Kapslingar

2713926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713926>



Ritningar

Måttskiss



Schematisk bild som åskådliggör artikelns dimensioner. Bilden visar inte den önskade produkten. För ytterligare detaljer, se produktbeteckningarna under rubriken "Downloads" (nedladdningar).

ME MAX 45 G 3-3 KMGY - Kapslingar

2713926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713926>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713926>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

ME MAX 45 G 3-3 KMGY - Kapslingar



2713926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713926>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 45 G 3-3 KMGY - Kapslingar



2713926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713926>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com