

G 5/ 3 - Apparatplint

2716033

E-nummer: 2931322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2716033>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 6, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm², area: 0,2 mm² - 4 mm², monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå

Fördelar

- Fingersäkert beröringsskydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2716033
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1265
Produktnyckel	BE1265
GTIN	4017918061777
Vikt per styck (inklusive förpackning)	23,025 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,7 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	TR

G 5/ 3 - Apparatplint

2716033

E-nummer: 2931322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2716033>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Genomgångsplint
Produktfamilj	G
Poltal	3
Antal anslutningar	6
Antal rader	1
Potentialer	3

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,02 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	6
Märkarea	4 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslängd	8 mm
Håltolk	A3
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea AWG	24 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	24 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledare med samma area, styva	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Märkström	32 A
Belastningsström maximal	32 A (vid 4 mm ² ledararea)
Märkspänning	500 V
Märkarea	4 mm ²

G 5/ 3 - Apparatplint

2716033

E-nummer: 2931322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2716033>



Mått

Måttskiss	
Bredd	31 mm
Höjd	22 mm
Djup	24 mm
Borrhålsdiameter	3,2 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA

Mekaniska egenskaper

Allmänt

Klämfäste	Se till att kapslingen inte skadas när mittskruven dras åt när produkten fästs på monteringsunderlaget
-----------	--

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	direkt fastskruvning
Klämfäste	Se till att kapslingen inte skadas när mittskruven dras åt när produkten fästs på monteringsunderlaget

G 5/ 3 - Apparatplint

2716033


E-nummer: 2931322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2716033>




Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



G 5/ 3 - Apparatplint

2716033

E-nummer: 2931322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2716033>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2716033>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	30 A	26 - 10	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	30 A	26 - 10	-

 ClassNK Godkännande-ID: 09 ME 142				
---	--	--	--	--

G 5/ 3 - Apparatplint

2716033

E-nummer: 2931322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2716033>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141106
ECLASS-15.0	27141106

ETIM

ETIM 9.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2716033

E-nummer: 2931322

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2716033>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	e414ee17-b36a-431f-af2d-c5dec0b39ba9

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com