

PT-IQ-5-HF-5DC-P - Skyddsplugg



2800795

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2800795>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsplugg med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för fem signalledare. För HF-applikationer. Märkspänning: 5 V DC

Fördelar

- Prediktiv övervakning tack vare 3-stegs LED-indikator
- Integrering av statusindikeringen i anläggningsstyrningen via grupp fjärrmeddelande
- Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt
- Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
- Maximalt skydd för tillämpningar inom mät-, styr- och reglerteknik tack vare god avledningsförmåga

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2800795
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	CL2151
Produktnyckel	CL2151
GTIN	4046356706018
Vikt per styck (inklusive förpackning)	53,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	49,1 g
Tullnummer	85363010
Ursprungsland	DE

PT-IQ-5-HF-5DC-P - Skyddsplugg

2800795

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2800795>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reservkontakt
Produktfamilj	PLUGTRAB IQ
Konstruktion	Stickkontakt
Ledarpar per modul	2

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---


Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	5 V DC
--------------------	--------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	jackbar
----------------	---------

Mått

Måttskiss	
Bredd	17,7 mm
Höjd	45 mm
Djup	46,6 mm
Delningsenhet	1 MOD
Bredd komplett modul	17,7 mm
Höjd komplett modul	91,1 mm
Djup komplett modul	77,5 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kåpans material	PA 6.6

Säkring

Kraftriktning	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Maximal kontinuerlig spänning U_C	6 V DC
	4 V AC
Märkström	600 mA (40 °C)
Signalering överspänningsskydd defekt	optisk, i flera steg

PT-IQ-5-HF-5DC-P - Skyddsplugg

2800795

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2800795>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Höjdläge	max. 4000 m
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	5 % ... 95 %

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	IEC 60664-1
Standarder/föreskrifter	EN 61643-21/A1
Anmärkning	2009
Standarder/föreskrifter	IEC 61643-21/A2
Anmärkning	2012
Standarder/föreskrifter	EN 61000-6-2/A1
Anmärkning	2011
Standarder/föreskrifter	EN 61000-6-3
Anmärkning	2005

Montering

Monteringssätt	på baselement
----------------	---------------

PT-IQ-5-HF-5DC-P - Skyddsplugg


2800795

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2800795>



Ritningar

Måttskiss



PT-IQ-5-HF-5DC-P - Skyddsplugg

2800795

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2800795>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-nummer: 79-94-7)
SCIP	d8f73f2a-d90e-4e7e-a288-3ff5daf4485a

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	3,605 kg CO2e
---------	---------------