

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt



2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB-kontakt, 15-polig honkontakt, en 35°-kabelanslutning, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3, ..., 14, 15 till skruvanslutningsplint

Produktbeskrivning

I programmet ingår SUBCON-kontakter för punkt-till-punkt-anslutningar med en kabelinföring i 9-, 15- och 25-poligt han- eller honutförande. Vid trånga platsförhållanden finns som tillval fästskruven SUBCON-SHORT-SCREW som tillbehör. Skruven är helt integrerad i kåpan då den saknar räfflor.

Fördelar

- Enkel montering med skruvar med räfflat huvud
- Kabelinföring kan väljas flexibelt
- Konfektionering under fältförhållanden
- Hög EMC-säkerhet
- Kan användas överallt
- Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2761596
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNC511
Produktnyckel	DNC511
GTIN	4017918104818
Vikt per styck (inklusive förpackning)	79,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	67,1 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt



2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning	Endast för industriell användning
----------------------	-----------------------------------

Användningsbegränsning

CCCex-anmärkning	Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina.
------------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakontakt
MTTF	6706 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %)
	1817 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %)
	155 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %)
Polindelning	alla anslutningar 1:1 på skruvplint

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	50 V DC
Märkström I_N	100 mA
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

D-SUB-stickanslutning

Anslutningstyp	D-SUB-hona
----------------	------------

Printanslutning

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	5 mm
Ledararea styv min	0,14 mm ²
Ledararea styv max	1,5 mm ²
Ledararea flexibel min	0,14 mm ²
Ledararea flexibel max.	1 mm ²
Enledare/plinställe styv AWG min.	26
Enledare/plinställe styv AWG max.	16
Ledararea flexibel AWG min	26
Ledararea flexibel AWG max	18

Gränssnitt

Signal	Modbus
--------	--------

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt




2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Mått

Måttskiss	
Bredd	16 mm
Höjd	55 mm
Längd	65 mm

Materialuppgifter

Material (Kapsling)	ABS (metalliserad)
---------------------	--------------------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	4 mm ... 10 mm (Inkommande buss-sträng)
------------------------	---

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data	
Anslutningsfrekvens	> 200

Mekaniska testningar

Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 75 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 80 °C
Höjdläge	≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden)
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (ingen daggbildning)
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	5 % ... 95 % (ingen daggbildning)

Godkännanden

ATEX	
Märkning	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certifikat	PxCIF15ATEX2761499X
Observera	Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar!

UKEX	
Märkning	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt



2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Certifikat	PxCIMA22UKEX2761499X
------------	----------------------

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

Standarder och bestämmelser

Fri från lackeringsföroreningar	VDMA 24364:2018-05
---------------------------------	--------------------

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt


2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>



Ritningar



SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt




2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Schematisk ritning



Avisoleringsuppgifter


SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt

2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Schematisk ritning



Funktionselement


SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt

2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Schematisk ritning



Öppna kapsling


SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt

2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Schematisk ritning



Klämma


SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt

2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Schematisk ritning



Anslutning av kablarna

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt



2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>



CSA

Godkännande-ID: 2437602



cULus Recognized

Godkännande-ID: E238705

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt



2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt



2761596

E-nummer: 5148304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761596>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com