

FLX ASI DO 4 M12-2A - Decentraliserad I/O-enhet



2773458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2773458>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



AS-i-digital utgångsmodul, single-slave, 4 digitala utgångar, 24 V DC skyddsklass IP67

Produktbeskrivning

Till digitala Fieldline AS-Interface M12 utgångsmoduler i skyddsklass IP67 ansluts digitala ställdon med M12-kontakt till AS-i med SPEEDCON-anslutningsteknik.

Modulernas anslutning till AS-i sker med hjälp av genomföringsteknikens bandkabel.

Fördelar

- M12-anslutningsteknik med SPEEDCON-snabbanslutning för in-/utgångarna
- Optimerad för direktmontering och montering på DIN-skena
- Anslutning till AS-Interface utan verktyg med hjälp av genomträngningsteknik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2773458
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRI632
Produktnyckel	DRI632
GTIN	4046356156578
Vikt per styck (inklusive förpackning)	231,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	195 g
Tullnummer	85176200
Ursprungsland	SG

FLX ASI DO 4 M12-2A - Decentraliserad I/O-enhet



2773458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2773458>

Tekniska data

Mått

Bredd	58 mm
Höjd	118 mm
Djup	35 mm
Borrhålsavstånd	108 mm

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
---------------	---

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

Gränssnitt

AS-Interface

Anslutningstyp	bandkabel-genomföringsteknik
Betecknings anslutningsställe	AS-i
Poltal	4
Överföringshastighet	167 kBit/s

Systemegenskaper

Modul

ID-kod (dec)	1
ID-kod (hex)	1

Utgångsdata

Digital:

Benämning utgång	Digitala utgångar
Anslutningstyp	M12-kontakter
Anslutningsteknik	2-ledare
Antal utgångar	4
Maximal utgångsström per kanal	2 A
Maximal utgångsström per modul / plint	4 A

Artikelegenskaper

Produkttyp	I/O-komponenter
Produktfamilj	Fieldline
Konstruktion	Blockuppbyggnad
Monteringsläge	valfri

FLX ASI DO 4 M12-2A - Decentraliserad I/O-enhet



2773458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2773458>

Anslutningsdata

Anslutningstyp	M12-kontakter
----------------	---------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 70 °C
Kapslingsklass	IP65/IP67
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C

Standarder och bestämmelser


Skyddsklass	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
-------------	---------------------------------------

Montering

Monteringssätt	Skrivas på direkt eller på DIN skena
	Väggmontering
Monteringsläge	valfri

Ritningar

Anslutningsritning



FLX ASI DO 4 M12-2A - Decentraliserad I/O-enhet



2773458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2773458>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com