

# ST-BE-VP - Komponenthållarpropp



2802332

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2802332>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



**Komponentpropp**, för 4-poliga komponenter, det krävs två grundplintar per kontakt, 19 mm hög

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Artikelnr                              | 2802332             |
| Antal/förp.                            | 10 Styck            |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck             |
| Försäljningskod                        | BE1Z3X              |
| Produktnyckel                          | BE1Z3X              |
| Katalogsida                            | Sida 472 (C-1-2017) |
| GTIN                                   | 4017918074425       |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 14,51 g             |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,34 g             |
| Tullnummer                             | 85366990            |
| Ursprungsland                          | PL                  |

# ST-BE-VP - Komponenthållarpropp

2802332

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2802332>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                |
|------------|----------------|
| Produkttyp | Komponentpropp |
| Delning    | 12 mm          |

### Anslutningsdata

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Märkarea | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|

### Mått

|         |       |
|---------|-------|
| Höjd    | 19 mm |
| Längd   | 42 mm |
| Delning | 12 mm |

### Materialuppgifter

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Färg                                                                  | grå         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                                        | V0          |
| Isolationsmaterial                                                    | PA          |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla                           | -60 °C      |
| Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C      |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)               | 130 °C      |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22                 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23                 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24                 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26                 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 28 MJ/kg    |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)                               | godkänd     |
| Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)                     | godkänd     |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)                                 | godkänd     |

### Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Jackat montage |
|----------------|----------------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|