

VAL-MS 1000PV ST - Skyddsplugg typ 2



2805185

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805185>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Reservkontakt för PV-avledarkombinationer i produktfamiljen VAL-MS 1000DC...



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2805185
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	CL1324
GTIN	4046356416054
Vikt per styck (inklusive förpackning)	62,36 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	62,36 g
Ursprungsland	DE

VAL-MS 1000PV ST - Skyddsplugg typ 2



2805185

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805185>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Solcellsavledare
Produktfamilj	VALVETRAB MS
IEC provklass	II
	T2
EN typ	T2
Konstruktion	Stickkontakt
Poltal	1
Signalering överspänningsskydd defekt	optisk

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2


Elektriska egenskaper

Märkfrekvens f_N	50 Hz (60 Hz)
Märkspänning U_N	400 V AC

Anslutningsdata

Anslutningstyp	FLASHTRAB/VALVETRAB-anslutningssystem-stickkontakt
----------------	--

Mått

Måttskiss	
Bredd	17,7 mm
Höjd	52,4 mm
Djup	54,5 mm
Delningsenhet	1 MOD

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA 6.6

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

VAL-MS 1000PV ST - Skyddsplugg typ 2



2805185

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805185>

Säkring

Kraftriktning	1L-N/PE
Märkfrekvens f_N	50 Hz (60 Hz)
Maximal kontinuerlig spänning U_C	580 V AC
Skyddsledarström I_{PE}	$\leq 250 \mu A$
Standby-effektförbrukning P_C	$\leq 0,15 \text{ VA}$
Nominell avledningsström I_n (8/20) μs	15 kA
Maximal avledarström I_{max} (8/20) μs	30 kA
Skyddsnivå U_p	$\leq 2,5 \text{ kV}$
Tillslagstid t_A	$\leq 25 \text{ ns}$
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel	125 A (gL/gG)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

Standarder och bestämmelser

Luft- och krepsträckor

Normer/föreskrifter	IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11
---------------------	---

Standarder

Normer/föreskrifter	IEC 61643-1
	DIN EN 61643-11
Standarder/föreskrifter	IEC 61643-1
Anmärkning	2005
Standarder/föreskrifter	DIN EN 61643-11
Anmärkning	2002

Montering

Monteringssätt	på baselement
----------------	---------------

VAL-MS 1000PV ST - Skyddsplugg typ 2


2805185

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805185>



Ritningar

Måttskiss



VAL-MS 1000PV ST - Skyddsplugg typ 2



2805185

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805185>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com