

OPTOSUB-PLUS-G/IN - Fiberoptiska omvandlare



2799623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2799623>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



INTERBUS fiberoptiksledare-omvandlare, för omvandling av Remote-IN-gränssnittet till glasfiber, anslutningsteknik: B-FOC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2799623
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DNC282
GTIN	4017918129729
Vikt per styck (inklusive förpackning)	45,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	31,19 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning

EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet

Artikelegenskaper

Produkttyp

Mediakonverterare

Elektriska egenskaper

Försörjning

Spänningsförsörjning

ingen, försörjning från datakanal

Strömförbrukning typisk

typ. 30 mA

Gränssnitt

Signal

INTERBUS

Överföringskanaler

2 (1/1), Rx/D, Tx/D, fullduplex

Data: optisk fiberoptik

Sändningseffekt

25,12 μ W (-16 dBm vid 50/125 μ m)

25,12 μ W (-16 dBm vid 62,5/125 μ m)

Överföringssträcka inkl. 3 dB systemreserv

3300 m (med F-G 50 / 125 2,5 dB/km)

57 m (med F-G 50/125 3,0 dB/km)

2300 m (med F-G 50/125 3,4 dB/km)

Anslutningstyp

B-FOC (ST®)

Våglängd

850 nm

Mottagningskänslighet minimal

-27 dBm

Överföringsmedium

Multimode-glasfiber

Data: RS-485-gränssnitt, INTERBUS enligt EN 50254

Seriell överföringshastighet

500 kbit/s

Anslutningstyp

9-polig D-SUB-honkontakt

Överföringsmedium

Koppar

Mått

Bredd

16,3 mm

Höjd

57 mm

Djup

31,3 mm

Materialuppgifter

Material (Kapsling)

ABS (metalliserad)

Kabel/ledare

OPTOSUB-PLUS-G/IN - Fiberoptiska omvandlare



2799623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2799623>

Fiberoptisk kabel

Fibertyper	50/125 µm
	62,5/125 µm
	Glasfiber


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	0 °C ... 55 °C
-----------------	----------------

Ritningar

Anslutningsritning



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com