

# IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter



2811271

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2811271>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Programmeringsadapter med USB-gränssnitt, för programmering med programvara. USB-drivrutinen finns i programlösningen för produkterna som ska programmeras, som till exempel mätomvandlare eller motorövervakning.

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2811271       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | DK111Z        |
| Produktnyckel                          | DK111Z        |
| GTIN                                   | 4046356178082 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 139,8 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 135 g         |
| Tullnummer                             | 84719000      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Produkttyp | Programmeringsadapter |
|------------|-----------------------|

### Anslutningsdata

#### på PC-sidan

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Anslutningstyp | USB 2.0 Fullspeed |
|----------------|-------------------|

#### Gränssnitt till mätomvandlare

|                |        |
|----------------|--------|
| Anslutningstyp | S-PORT |
|----------------|--------|

### Mått

|       |       |
|-------|-------|
| Bredd | 40 mm |
| Höjd  | 20 mm |
| Djup  | 80 mm |

### Materialuppgifter

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kåpans material | ABS |
|-----------------|-----|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Drifttemperatur                          | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. luftfuktighet (drift)               | 90 % (25 °C)     |

### EMC-data

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet                 | EN 61000-6-2                        |

#### Emission

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
|---------------------|--------------|

# IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter



2811271

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2811271>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja           |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)<br>2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-nummer: 79-94-7) |
| SCIP                                               | 3f4e1017-ab57-4454-b6dd-89cfb41850a5                                                                 |