

IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-fördelare

2819163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2819163>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Y-kontakt för anslutning av en Loop 2 S-Line modul till Loop 2 (M12)



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2819163
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF1GAB
Produktnyckel	AF1GAB
GTIN	4017918193140
Vikt per styck (inklusive förpackning)	29,44 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	26,24 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-fördelare



2819163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2819163>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	med mittavstånd 18 mm, lämplig för ingjutna kontakter och oskärmade, konfektionerbara kontakter med slitsplint-anslutningsteknik QUICKON och ett anslutningsområde från 0,14 mm ² till 0,34 mm ²
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Y-fördelare
Porttal	5
Antal kabelutgångar	2
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3


Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	≥ 10 GΩ
Märkspänning U _N	48 V AC 60 V DC
Märkström I _N	4 A

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Måttskiss	
Längd	50,1 mm
Mittavstånd	18 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslucknande
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au

IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-fördelare



2819163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2819163>

Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 3

Konstruktion	Hane rak M12
Kodningstyp	A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-fördelare


2819163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2819163>




Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, Y-fördelare

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 5-polig, A-kodad, sett från hansidan

IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-fördelare

2819163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2819163>




Schematisk ritning



Polbild hona M12, 5-polig, A-kodad, sett från honsidan

Schematisk ritning




Polbildernas orientering

IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-fördelare

2819163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2819163>



M12-Y-fördelarens anslutning

IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-fördelare



2819163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2819163>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-fördelare

2819163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2819163>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com