

FL IF 2TX VS-RJ-F - Mediemodul



2832344

E-nummer: 5171010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832344>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Gränssnittsmodul för anslutning av partvinnad kabel, RJ-45, anslutning framåt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2832344
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNN123
Produktnyckel	DNN123
GTIN	4017918929114
Vikt per styck (inklusive förpackning)	94,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	70 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

FL IF 2TX VS-RJ-F - Mediemodul



2832344

E-nummer: 5171010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832344>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp	Expansionsmodul
Konstruktion	Stand-alone
Basfunktionalitet	Mediemodul för Modular Managed Switch

Systemegenskaper

Funktion

Basfunktionalitet

Mediemodul för Modular Managed Switch

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	21,6 W
Överföringsmedium	Koppar

Försörjning

Spänningsförsörjning	via huvudstation
Anslutningsförsörjning	av FL SWITCH GHS eller FXT
Strömförbrukning typisk	10 mA

Gränssnitt

Ethernet

Anslutningstyp	RJ45
Överföringshastighet	10/100 MBit/s (Anslutningsriktning framåt)
Överföringsfysik	Ethernet i RJ45-Twisted-Pair
Överföringssträcka	100 m (per segment)
Antal kanaler	2 (RJ45-portar)
Överföringshastighet	10/100 MBit/s (Anslutningsriktning framåt)
Överföringssträcka	100 m (per segment)

Mått

FL IF 2TX VS-RJ-F - Mediemodul




2832344

E-nummer: 5171010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832344>

Måttskiss



Bredd	31 mm
Höjd	75,7 mm
Djup	75,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA 6.6

Mekaniska testningar

Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: Drift: 25g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus : Lagring / transport: 50g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	: Drift/lagring/transport: 5g, 150 Hz, kriterium 3
Fritt fall enligt IEC 60068-2-32	: 1 m

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 55 °C (ingen daggbildning)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 80 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (ingen daggbildning)
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	10 % ... 95 % (ingen daggbildning)
Vibration (drift)	enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC
Överensstämmelse med EMC-direktiv	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B
	IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A
	IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A
	IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A
	IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A
	IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A
	EN 55022 (störutsändning) Kriterium A
Immunitet	EN 61000-6-2:2005

FL IF 2TX VS-RJ-F - Mediemodul



2832344

E-nummer: 5171010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832344>

Emission

Normer/föreskrifter	EN 61000-6-3/-4
---------------------	-----------------

Standarder och bestämmelser

Fri från lackeringsföroreande substanser	enligt VW-specifikation
--	-------------------------

Montering

Monteringssätt	i värdsystemet
----------------	----------------

FL IF 2TX VS-RJ-F - Mediemodul

2832344


E-nummer: 5171010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832344>



Ritningar

Måttskiss



Bilden visar en variant av Interface-modulen med huvudstationen FL SWITCH MM HS

FL IF 2TX VS-RJ-F - Mediemodul



2832344

E-nummer: 5171010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832344>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832344>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E140324



UL Recognized

Godkännande-ID: E140324



KC

Godkännande-ID: KCC-REI-PCK-FL283234



cUL Listed

Godkännande-ID: E199827



UL Listed

Godkännande-ID: E199827

FL IF 2TX VS-RJ-F - Mediemodul



2832344

E-nummer: 5171010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832344>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

2832344

E-nummer: 5171010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832344>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com