

LDP- 48- 60DC - Universalmodul

2833660

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833660>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Universalmodul, för montering på PR1 och PR2, med brytdiod och gul LED, polaritet: **A1+**, **A2-**, ingångsspänning: 48 ... 60 V DC $\pm 20\%$

Fördelar

- Skydd genom mekanisk kodning mot felaktig jackning
- Dämpning av den induktiva spol-returspänningen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2833660
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DKF346
Produktnyckel	DKF346
GTIN	4017918933852
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,66 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,66 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

LDP- 48- 60DC - Universalmodul

2833660

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833660>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul
Produktfamilj	ESSENTIAL edition

Elektriska egenskaper


Märkspänning U_N	48 V DC ... 60 V DC
--------------------	---------------------

Ingångsdata

Ingångsspänningsområde	48 V DC ... 60 V DC
------------------------	---------------------

Ritningar

Kopplingsschema



LDP- 48- 60DC - Universalmodul



2833660

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833660>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833660>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E140324



UL Recognized

Godkännande-ID: E140324



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01742

LDP- 48- 60DC - Universalmodul

2833660

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833660>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---