

BNC-DV 75 - Kontakt/Adapter

2805083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805083>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



BNC-anslutning, 2-polig, tvåplans, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, våg-motstånd: 75 Ω

Fördelar

- Kan märkas individuellt
- Med isolerad uppbyggnad på DIN-skenan
- För koaxialkablar
- Kan monteras på skena

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2805083
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE5ZWX
Produktnyckel	BE5ZWX
GTIN	4017918074579
Vikt per styck (inklusive förpackning)	52,93 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	52,93 g
Tullnummer	85366910
Ursprungsland	PL

BNC-DV 75 - Kontakt/Adapter

2805083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805083>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Flänskoppling
Portar	2

Anslutningsdata

Anslutningstyp	BNC 75 Ω
----------------	-----------------

Mått

Bredd	22 mm
Höjd	90 mm
Längd	42,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	PA

Säkring

Frekvensområde	0 GHz ... 3 GHz
Fast vågförhållande VSWR i 75 Ω -system	< 1,10 (3 GHz)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
----------------	-----------

BNC-DV 75 - Kontakt/Adapter

2805083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805083>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BNC-DV 75 - Kontakt/Adapter

2805083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805083>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com